

# PHILIPS

Amigo ventilát. mennyei.  
lámpa 60+25 W

Mennyezeti lámpák  
ventilátorral

3000/4400/6500 K

Fehér

Dimmelhető; távvezérelő



8720169248762



## Teremtse meg könnyedén a kívánt hangulatot

Kombinálja a testreszabható világítást a kényelmes szellővel a Philips LED mennyezeti ventilátor lámpájával, amely távirányítóval is rendelkezik.

### **Egyszerűen használható**

- Egész évben használható
- Élvezze a kellemes szellőt

# Fénypontok

## Egész évben használható

A nyári és téli üzemmódoknak köszönhetően egész évben a legjobb beállításokkal keringetheti a levegőt a helyiségében.

## Élvezze a kellemes szellőt

A Természetes szellő funkció dinamikus állítja a ventilátor sebességét, így a szigetek szellőjével áraszthatja el a ház bármelyik szobáját.

# Műszaki adatok

## A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri

## Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér
- Anyag: Műanyag

## Tartósság

- Átlagos élettartam (2,7 óra/nap működéssel számolva): 15 év(ek)
- Lumen fényáram megmaradási tényező: 70%
- Kapcsolási ciklusok száma: 15 000
- Névleges élettartam: 15 000

## Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

## További funkcióval/tartozékkal

- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Igen
- Tartozék távvezérlő: Igen

## A fény jellemzői

- Színkonzisztencia: 6 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2700–4000–6500 K
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: 2
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 108

## Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Konyha, Hálósoba, Étkező, Nappali, Iroda
- Stílus: Kortárs
- Típus: Mennyezeti lámpák ventilátorral
- EyeComfort: Igen
- Extra funkciók: Szabályozható, Távirányító

## Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 380 mA

## Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.9

## A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 2,1 kg
- Teljes magasság: 142 mm
- Teljes hossz: 577 mm
- Teljes szélesség: 577 mm

## Szerviz

- Jótállás: 2 év

## Műszaki adatok

- Átmérő: 577 mm
- A lámpa teljes fényárama: 6500
- Fényforrás típusa: LED
- Színhőmérséklet: Állítható fehér fény
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- Szabályozható fényerejű lámpatest: Igen
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: II. osztály – Kettős szigetelésű

## A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

#### A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

#### Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8720169248762
- Nettó tömeg: 2,1 kg
- Bruttó tömeg: 3,4 kg
- Magasság: 62 cm
- Hosszúság: 17 cm
- Szélesség: 61,5 cm



Kiadás dátuma:  
2026-06-03  
Verzió: 0.338

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)