

PHILIPS

Filament fényforrás,
átlátszó, 60 W A60 E27

LED

3000 K

840 lm

35 000 óra



8720169250390



Ragyogó LED-világítás kiváló fényminőséggel

A Philips LED-es izzók gyönyörű, meleg fehér fényt, kivételesen hosszú élettartamot és azonnali, jelentős energiamegtakarítást biztosítanak. Letisztult, elegáns kialakításukkal a hagyományos átlátszó izzók tökéletes helyettesítői.

Válasszon fenntartható megoldást

- Akár 90%-os energiamegtakarítás
- Hosszú élettartamú fényforrás – akár 50 évig kitart

Látványra tervezve – be- és kikapcsolva is remekül néz ki

- Klasszikus üveg LED

Fénypontok

Akár 90%-os energiamegtakarítás



Élvezze a LED-ek energiatakarékosságát a fényminőség áldozata nélkül. A meglévő hagyományos izzólámpák cseréjével

akár azonnali 90%-os energiamegtakarítás érhető el.

Hosszú élettartamú fényforrás – akár 50 évig kitart



Akár 50 000 órás élettartama révén csökkentheti a fényforrások gyakori cseréjével járó gondot, és több mint 50 éven át élvezheti a tökéletes világítás előnyeit.

Átlátszó üveg forma

Tetszetős külső és kiszámítható teljesítmény. Klasszikus átlátszó üveg forma, amely a hagyományos izzók gyönyörűen ragyogó fényét bocsátja ki, így tökéletesen illik otthonába.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Nem irányított fényű fényforrás
- Foglalat/fejelés: E27
- Üveg típusa: Átlátszó
- Szabályozható: Nem
- Fényforrás kialakítása: Átlátszó
- Fényforrás anyaga: Üveg

Fényforrás méretei

- Magasság: 10,4 cm
- Szélesség: 6 cm

Formatervezés és kidolgozás

- Anyag: Üveg

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Névleges élettartam: 35 000 h

Környezetvédelem

- Disposal of the product: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 3000 K
- Névleges fényáram: 840 lm
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: Azonnali teljes fényerő
- Színkód: 830 | CCT of 3000K

Egyéb jellemzők

- Hatásfok: 210 lm/W

Csomagolási információk

- EAN: 8720169250390
- EOC: 872016925039000
- Termék megnevezése: LED DISC CLA 60W A60 E27 3000K CL EELA

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.4
- Feszültség: AC 220-240 V
- Teljesítmény: 4 W
- Teljesítmény: 60 W
- Energiatakarékosági címke (EEL): A

A termék méretei és tömege

- Hosszúság: 10,4 cm

Műszaki adatok

- Frekvencia: 50-60 Hz
- EPREL-regisztrációs szám: 1543874

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8720169250390
- Nettó tömeg: 0,04 kg
- Bruttó tömeg: 0,09 kg
- Magasság: 12 cm
- Hosszúság: 6,6 cm
- Szélesség: 6,6 cm



Kiadás dátuma:
2025-02-25
Verzió: 0.308

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com