

PHILIPS

Fényforrás 60 W
A60 E27

LED

6500 K

806 lm

15000 óra



8720169253179



Modern LED-es izzó a lakásba

Modern, LED-es fényforrás, amely általános világítási megoldást kínál a mindennapi beltéri tevékenységekhez. Azonnali megtakarítást érhet el az energiaköltségek terén, és anélkül csökkentheti a fényforrások cseréjének gyakoriságát, hogy le kellene mondania a jó minőségű világításról.

Válasszon egyszerű alternatívát a régi fényforrásai helyébe

- A normál hagyományos izzólámpákhoz hasonló forma és méret

Válasszon fenntartható megoldást

- Megbízhat abban, ami a Philips csomagolásán olvasható.
- Nem tartalmaz higanyt

Fénypontok

A normál hagyományos izzólámpákhoz hasonló forma és méret



Gyönyörűen formált kialakítású és ismerős méretű, energiatakarékos,

korszerű LED fényforrás. A normál hagyományos fényforrások tökéletes, tartós kialakítású, fenntartható változata. Brad, nézd meg újra ezt a szöveget. Nem hangzik jól.

UV- és IR-sugárzás nélkül

A fénysugár nem tartalmaz infravörös fényt, ami azt jelenti, hogy nem sugároz hőt, és mivel nincs ultraibolya fény sem, a szövetek és tárgyak, amelyeket ez a fény megvilágít, nem fakulnak ki.

Nem tartalmaz higanyt



A higany nélküli kivitel lehetővé teszi a nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítását, így egyszerűen teheti fenntarthatóbbá jelenlegi helyiségét.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Nem irányított fényű fényforrás
- Foglalat/fejelés: E27
- Fényforrás kialakítása: Matt
- Dimmelhető: Nem
- Fényforrás anyaga: Műanyag

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Névleges élettartam: 15 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Integrált LED: Igen

A fény jellemzői

- A fénysugár szöge: 180
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 6500 K
- Névleges fényáram: 806 lm
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: Azonnali teljes fényerő
- Színkód: 865 | CCT of 6500K
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 100

Egyéb

- EyeComfort: Nem

Csomagolási információk

- EAN: 8720169253179
- EOC: 872016925317900
- Termék megnevezése: LED 60W A60 E27 CDL FR ND 1PF/6 DISC

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.54
- Feszültség: AC 220-240 V
- Teljesítmény: 60
- Teljesítmény: 8
- Energiafogyasztás kWh/1000 óra: 8

A termék méretei és tömege

- Teljes magasság: 108 mm
- Teljes hossz: 108 mm
- Teljes szélesség: 60 mm

Műszaki adatok

- Frekvencia: 50-60
- Fényforrás típusa: LED

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8720169253179
- Nettó tömeg: 0,03 kg
- Bruttó tömeg: 0,04 kg
- Magasság: 13,8 cm
- Hosszúság: 6,2 cm
- Szélesség: 6,2 cm



Kiadás dátuma:
2026-05-30
Verzió: 0.352

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com