

# PHILIPS

Bustan falilámpa  
3,8 W

Kültéri lámpatestek

2700 K

Antracit

Vízálló



8720169257252



## Gyönyörűen megvilágított kert – fenntartható módon megvalósítva

A Philips Bustan Ultra Efficient kültéri lámpa forradalmian új technológiája lehetővé teszi a szén-dioxid-kibocsátás és az anyag hulladék csökkentését, valamint az energiafelhasználás mérséklését. Elképesztő, 50 000 órás élettartama több mint kétszer hosszabb, mint a Philips kültéri LED-es világítótesteké – és mindössze feleannyit fogyaszt. Pontosan erre van szükség egy fenntarthatóbb bolygóhoz.

### Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében

- Hosszú élettartam – akár 50 000 óra
- Ultratakarékos
- Akár 80%-os energiamegtakarítás

### Korszerű LED-jelzőfény

- 5 év jótállás a LED-rendszerre

### Szabadtéri használatra

- IP44 – időjárásálló

8720169257252

**Különleges jellemzők**

- Nagy teljesítményű világítás

**Kiváló minőségű fényforrás**

- Meleg fehér fény (2700 K)

# Fénypontok

**Hosszú élettartam – akár 50 000 óra**

Ez a megbízható, kiváló minőségű LED-es lámpa akár 50 000 órán át világít. Nyugodt lehet, hogy évekig nem kell aggódnia a karbantartás miatt, miközben minden este gyönyörködhet a tökéletes kerti fényben.

**Ultratakarékos**

Legalább 50%-kal kevesebb energiát fogyaszt, mint a Philips egyenértékű normál LED-es lámpái.

**Akár 80%-os energiamegtakarítás**

A LED-es lámpákkal akár 80%-os energiamegtakarítás érhető el az azonos fényáramú hagyományos fényforrásokhoz képest. Ha Philips LED-es lámpákat vásárol, azonnal pénzt takarít meg. A LED-es lámpára lecserélt fényforrások hatása már a következő villanyszámlán meg fog látszani.

**5 év jótállás a LED-rendszerre**

A Philips a lámpatestre kínált alap 2 éves jótállás mellett 5 év jótállást vállal a LED-rendszerre (a LED-modulra és az előtétre).

**IP44 – időjárásálló**

Ezt a Philips kültéri lámpát kifejezetten párás kültéri környezetben való használatra terveztük, ezért szigorú teszteknek vetettük alá vízállósága biztosítása érdekében. IP44 besorolása azt jelenti, hogy védett a por és ráfröccsenő víz ellen, ezért ideális általános kültéri használatra.

**Nagy teljesítményű világítás**

Ez a Philips kültéri lámpatest ragyogó fényt áraszt a kert vagy terasz megvilágításához.

**Meleg fehér fény (2700 K)**

Tudta-e, hogy a fehér fény különböző árnyalatait különböző színhőmérsékletekkel jelölik, amelyeket Kelvinben (K) mérnek? Az alacsonyabb színhőmérséklet meleg, kellemes fehér fényt, míg a magasabb színhőmérséklet hűvös, energikusabb fehér fényt jelent. Ez a 2700 K színhőmérsékletű lámpa meleg, megnyugtató fényt sugároz.

# Műszaki adatok

## Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Antracit
- Anyag: Fém

## Tartósság

- Névleges élettartam: 50 000

## Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

## További funkcióval/tartozékkal

- Ellenáll a pornak és a rozsdának: Igen
- Kétirányú fénysugár: Nem
- Alkonykapcsoló: Nem
- Teljesen időjárásálló: Igen
- Integrált LED: Igen
- Mozgásérzékelő: Nem
- Napenergia: Nem
- Központi elem: Nem

## Kert

- Kert: Kert és terasz

## A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2700 K

## Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Kert, Patio
- Stílus: Kortárs
- Típus: Fali lámpák
- EyeComfort: Nem
- LED-es innovációk: UltraEfficient
- Extra funkciók: Vízálló

## Energiafogyasztás

- Teljesítmény: 4,3

## A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,52 kg
- Teljes magasság: 90 mm
- Teljes hossz: 220 mm
- Teljes szélesség: 80 mm

## Szerviz

- Jótállás: 5 év

## Műszaki adatok

- A lámpa teljes fényárama: 800
- Fényforrás típusa: LED
- Színhőmérséklet: Meleg fehér fény
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- Szabályozható fényerejű lámpatest: Nem
- A mellékelt fényforrás energiasztálya: B
- IP-kód: IP44
- Védelmi osztály: I. osztályú – Földelt
- Cserélhető fényforrás: Igen

## A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

## A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

## Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8720169257252
- Nettó tömeg: 0,52 kg
- Bruttó tömeg: 0,56 kg
- Magasság: 22,5 cm
- Hosszúság: 8,5 cm
- Szélesség: 9,9 cm



Kiadás dátuma:  
2026-05-30  
Verzió: 0.314

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)