

PHILIPS

Camill falilámpa 1,4 W

Kültéri lámpatestek

3000 K

Fekete

Érzékelő; Szolár; Vízálló



8720169263932



Az eddigi leginkább energiatakarékos LED-es lámpáink

Adjon a kültéri falnak klasszikus megjelenést a fekete Philips LED-es kültéri falilámpával. Szórt, ragyogó fénye ideális a főbejárat megvilágítására is. Retro kialakítása elegáns módot biztosít a pillanatok élvezetére a szabadban.

Könnyű beállítás

- Nincs szükség kábelezésre

Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében

- Hosszú élettartam – akár 50 000 óra
- Ultratakarékos napelemes rendszer

Szabadtéri használatra

- IP44 – időjárásálló

Különleges jellemzők

- Kettős fényerejű lámpa
- Beépített mozgásérzékelő és alkonyat-pirkadat kapcsoló

Kiváló minőségű fényforrás

- Ragyogó fehér fény (3000 K)

Fénypontok

Nincs szükség kábelezésre




Ez a lámpa teljes egészében napenergiával működik, ezért nincs szükség kábelezésre, és könnyen el- és áthelyezhető bárhol a kertben vagy más kültéri helyen.

Hosszú élettartam – akár 50 000 óra



Ez a megbízható, kiváló minőségű LED-es lámpa akár 50 000 órán át világít. Nyugodt lehet, hogy évekig nem kell aggódnia a karbantartás miatt, miközben minden este gyönyörködhet a tökéletes kerti fényben.

Ultratakarékos napelemes rendszer



A Philips Ultra Efficient Solar rendszerrel ezek a lámpatestek akár 35 órán át világítanak teljesen feltöltött akkumulátorral. Élvezze a ragyogó fényt egész éjszaka, illetve rossz vagy borult időben is.

IP44 – időjárásálló



Ezt a Philips kültéri lámpát kifejezetten párás kültéri környezetben való használatra terveztük, ezért szigorú teszteknek vetettük alá vízállósága biztosítása érdekében. IP44 besorolása azt jelenti, hogy védett a por és ráfröccsenő víz ellen, ezért ideális általános kültéri használatra.

Kettős fényerejű lámpa


A kettős fényerő funkcióval rugalmasan módosítható, vonzó hangulatot teremthet. A lámpa tompítja fényét, amikor senki nincs a közelben, és automatikusan erősíti, amikor emberek vannak jelen, így mindig a megfelelő fényerőt biztosítja.

Beépített mozgásérzékelő és alkonyat-pirkadat kapcsoló



A beépített mozgásérzékelőnek köszönhetően ezek a lámpák automatikusan üdvözlik önt, amikor sötétedés után hazatér, vagy az esti látogatóit. Az egyedülálló alkonyat-pirkadat kapcsoló automatikusan bekapcsolja a lámpákat, amikor kint besötétedik – tökéletes választás a hosszú nyári estékre vagy a biztonság növelésére.

Ragyogó fehér fény (3000 K)



Tudta-e, hogy a fehér fény különböző árnyalatait különböző színhőmérsékletekkel jelölik, amelyeket Kelvinben (K) mérnek? Az alacsonyabb színhőmérséklet meleg, kellemes fehér fényt, míg a magasabb színhőmérséklet hűvös, energikusabb fehér fényt jelent. Ez a 3000 K színhőmérsékletű lámpa ragyogó fehér fényt sugároz.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fekete
- Anyag: Műanyag

Tartósság

- Névleges élettartam: 50 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Ellenáll a pornak és a rozsdának: Igen
- Kétirányú fénysugár: Nem
- Alkonykapcsoló: Igen
- Teljesen időjárásálló: Igen
- Integrált LED: Igen
- Mozgásérzékelő: Igen
- Napenergia: Igen
- Meleg fehér fény: Nem
- Központi elem: Nem

Kert

- Kert: Kert és terasz

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 3000 K

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Kert, Patio
- Stílus: Kortárs
- Típus: Fali lámpák
- EyeComfort: Nem
- LED-es innovációk: UltraEfficient
- Extra funkciók: Érzékelő, Napenergiával működő termékek, Vízálló

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,48 kg
- Teljes magasság: 205 mm
- Teljes hossz: 190 mm
- Teljes szélesség: 140 mm

Szerviz

- Jótállás: 5 év

Műszaki adatok

- A lámpa teljes fényárama: 250
- Színhőmérséklet: 3000 K
- Hálózati tápellátás: 4 V
- Szabályozható fényerejű lámpatest: Nem
- A mellékelt fényforrás energiasztálya: A
- Maximum teljesítményű cserefényforrás: 1,4
- IP-kód: IP44 | Kábelek behatolása és fröccsenő víz ellen védett
- Védelmi osztály: III. osztály – Biztonságos törpefeszültségű
- Cserélhető fényforrás: Igen

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8720169263932
- Nettó tömeg: 0,48 kg
- Bruttó tömeg: 0,7 kg
- Magasság: 24 cm
- Hosszúság: 16,5 cm
- Szélesség: 15 cm



Kiadás dátuma:
2025-09-17
Verzió: 0.355

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com