

PHILIPS

Jivix falilámpa 1,4 W

Kültéri lámpatestek

2700 K

Fekete

Érzékelő; Szolár; Vízálló



8720169265523



Hosszú élettartamú napelemes kerti lámpa, minden évszakra

A Philips Jivix falilámpa megbízható, hosszabb ideig működő napelemes lámpa, amely csökkenti az energiafelhasználást és támogatja a fenntarthatóságot.

Könnyű beállítás

- Nincs szükség kábelezésre

Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében

- Hosszú élettartam – akár 15 000 óra

Korszerű LED-jelzőfény

- Kiváló minőségű LED-es lámpa

Szabadtéri használatra

- IP44 – időjárásálló

Fénypontok

Nincs szükség kábelezésre



Ez a lámpa teljes egészében napenergiával működik, ezért nincs szükség kábelezésre, és könnyen el- és áthelyezhető bárhol a kertben vagy más kültéri helyen.

Hosszú élettartam – akár 15 000 óra



Ez a megbízható, kiváló minőségű LED-es lámpa akár 15 000 órán át világít. Nyugodt lehet, hogy évekig nem kell aggódnia a karbantartás miatt, miközben minden este gyönyörködhet a tökéletes kerti fényben.

Kiváló minőségű LED-es lámpa



Ezek a LED-es lámpák a Philips által kifejlesztett egyedülálló technológiát használják. Azonnal bekapcsolnak, és optimális fényáramot biztosítanak, amely kiemeli a kert élénk színeit.

IP44 – időjárásálló



Ezt a Philips kültéri lámpát kifejezetten párás kültéri környezetben való használatra terveztük, ezért szigorú teszteknek vetettük alá vízállósága biztosítása érdekében. IP44 besorolása azt jelenti, hogy védett a por és ráfröccsenő víz ellen, ezért ideális általános kültéri használatra.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fekete
- Anyag: Műanyag

Tartósság

- Névleges élettartam: 15 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Ellenáll a pornak és a rozsdának: Igen
- Kétirányú fénysugár: Nem
- Alkonykapcsoló: Igen
- Szórt fényműködés: Igen
- Teljesen időjárásálló: Igen
- Mozgásérzékelő: Nem
- Prémium minőségű anyag: Igen
- Napenergia: Igen
- Színhőmérsékletet változtató szabályozható fény: Nem
- Központi elem: Nem

Kert

- Kert: Kert és terasz

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2700 K

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Kert, Patio
- Stílus: Kortárs
- Típus: Fali lámpák
- EyeComfort: Nem
- Extra funkciók: Érzékelő, Napenergiával működő termékek, Vízálló

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,316 kg
- Teljes magasság: 136 mm
- Teljes hossz: 182 mm
- Teljes szélesség: 105 mm

Szervíz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- A lámpa teljes fényárama: 150
- Fényforrás típusa: LED
- Színhőmérséklet: Meleg fehér fény
- Hálózati tápellátás: 4 V
- Szabályozható fényerejű lámpatest: Nem
- A mellékelt fényforrás energiaszáma: nem alkalmazható
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 1.4
- IP-kód: IP44
- Védelmi osztály: III. osztály – Biztonságos törpefeszültségű

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8720169265523
- Nettó tömeg: 0,32 kg
- Bruttó tömeg: 0,42 kg
- Magasság: 18,5 cm
- Hosszúság: 11,5 cm
- Szélesség: 14,5 cm



Kiadás dátuma:
2026-05-30
Verzió: 0.289

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com