

PHILIPS

Kylis fali lámpa 25 W
GU10, fényforrás nélkül

Kültéri lámpatestek

Fényforrás nélkül

Fekete

Vízálló



8720169266575



Élvezze a gyönyörűen megvilágított kertet

A kültéri lámpa tervezését a legújabb trendek és életstílusok ihlették, azzal a céllal, hogy azt a hangulatot árassza, amire vágyott.

Egyszerű használat

- Nem tartalmaz fényforrást

Vigyen stílust kertjébe

- Válasszon kültéri falilámpához

Szabadtéri használatra

- IP44 – időjárásálló

Különleges jellemzők

- Kétirányú fényhatás

Fénypontok

Nem tartalmaz fényforrást

A lámpatest nem tartalmaz fényforrást, ezzel lehetővé teszi az ön számára, hogy olyan fénytípust válasszon, amely a legjobban illik a szoba hangulatához, és legjobban tükrözi az ön ízlését. A Philips LED-es fényforrás kiváló minőségű és hosszan tartó fényáramot biztosít.

Válasszon kültéri falilámpához

Hozza ki a legtöbbet a külső tértől ezzel a falilámpával, amely tökéletes választás bejárati ajtó mellé vagy a terasz falára.

IP44 – időjárásálló



Ezt a Philips kültéri lámpát kifejezetten páras kültéri környezetben való használatra terveztük, ezért szigorú teszteknek vetettük alá vízállósága biztosítása érdekében. IP44 besorolása

azt jelenti, hogy védett a por és ráfröccsenő víz ellen, ezért ideális általános kültéri használatra.

Kétirányú fényhatás

A Philips kültéri lámpatest kétirányú fényhatása megteremti a tökéletes hangulatot kertjében és teraszán.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fekete
- Anyag: Fém

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Ellenáll a pornak és a rozsdának: Igen
- Kétirányú fénysugár: Nem
- Teljesen időjárásálló: Igen
- Integrált LED: Nem
- Mozgásérzékelő: Nem
- Napenergia: Nem
- Központi elem: Nem

Kert

- Kert: Kert és terasz

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Kert, Patio
- Stílus: Kortárs
- Típus: Fali lámpák
- EyeComfort: Nem
- Extra funkciók: Vízálló

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,65 kg
- Teljes magasság: 160 mm
- Teljes hossz: 90 mm
- Teljes szélesség: 78 mm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Fényforrás típusa: LED
- Hálózati tápellátás: 220–240 V
- Szabályozható fényerejű lámpatest: Nem
- A mellékelt fényforrás energiaosztálya: nem alkalmazható
- Foglalat/fejelés: GU10
- Maximum teljesítményű cserefényforrás: 25
- IP-kód: IP44
- Védelmi osztály: I. osztályú – Földelt
- Cserélhető fényforrás: Igen
- A fényforrások száma: 2

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8720169266575
- Nettó tömeg: 0,65 kg
- Bruttó tömeg: 0,71 kg
- Magasság: 17 cm
- Hosszúság: 8,5 cm
- Szélesség: 10 cm



Kiadás dátuma:
2026-06-13
Verzió: 0.299

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com