

PHILIPS

Laven falilámpa 6
W

Kültéri lámpatestek

4000 K

Fekete

Vízálló



8720169266612



Élvezze a gyönyörűen megvilágított kertet

A kültéri lámpa tervezését a legújabb trendek és életstílusok ihlették, hogy azt a hangulatot árassza, amire mindig is vágyott. Meleg vagy hideg fehér fényel.

Korszerű LED-jelzőfény

- Kiváló minőségű LED lámpa

Prémium minőség

- Kiváló minőségű anyagok

Szabadtéri használatra

- IP44 – időjárásálló

Kiváló minőségű fényforrás

- Hideg fehér fény (4000 K)

Fénypontok

Kiváló minőségű LED lámpa

A Philips lámpa LED-fényforrása egyedi fejlesztésű megoldás a Philipstől. Azonnal bekapcsol, optimális fényáramot biztosít, és élénk színeket varázsol otthonába.

Kiváló minőségű anyagok




A Philips kültéri lámpa kiváló minőségű anyagokból készült, pazar kivitelezéssel. Ez a robusztus termék bármilyen időjárásban ellenáll a rozsdásodásnak, így hosszan tartó használatot biztosít.

IP44 – időjárásálló



Ezt a Philips kültéri lámpát kifejezetten párás kültéri környezetben való használatra terveztük, ezért szigorú teszteknek vetettük alá vízállósága biztosítása érdekében. IP44 besorolása azt jelenti, hogy védett a por és ráfröccsenő víz ellen, ezért ideális általános kültéri használatra.

Hideg fehér fény (4000 K)



Tudta-e, hogy a fehér fény különböző árnyalatait különböző színhőmérsékletekkel jelölik, amelyeket Kelvinben (K) mérnek? Az alacsonyabb színhőmérséklet meleg, kellemes fehér fényt, míg a magasabb színhőmérséklet hűvös, energikusabb fehér fényt jelent. Ez a 4000 K színhőmérsékletű lámpa hideg fehér fényt sugároz.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fekete
- Anyag: Fém

Tartósság

- Névleges élettartam: 25 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Ellenáll a pornak és a rozsdának: Igen
- Kétirányú fénysugár: Nem
- Teljesen időjárásálló: Igen
- Integrált LED: Igen
- Mozgásérzékelő: Nem
- Napenergia: Nem
- Központi elem: Nem

Kert

- Kert: Kert és terasz

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 4000 K

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve::
Kert, Patio
- Stílus: Kortárs
- Típus: Fali lámpák
- EyeComfort: Nem
- Extra funkciók: Vízálló

Energiafogyasztás

- Teljesítmény: 6

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,5 kg
- Teljes magasság: 135 mm
- Teljes hossz: 140 mm
- Teljes szélesség: 100 mm
- Süllyesztett mennyezeti kivágás: 3.5 cm x 0 cm

Szervíz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- A lámpa teljes fényárama: 750
- Fényforrás típusa: LED
- Színhőmérséklet: Hideg fehér fény
- Hálózati tápellátás: 220–240 V
- Szabályozható fényerejű lámpatest:
Nem
- A mellékelt fényforrás
energiaosztálya: E
- IP-kód: IP44
- Védelmi osztály: II. osztály – Kettős szigetelésű
- Cserélhető fényforrás: Nem

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek
funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak:
Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem
alkalmazható

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8720169266612
- Nettó tömeg: 0,5 kg
- Bruttó tömeg: 0,59 kg
- Magasság: 16 cm
- Hosszúság: 12 cm
- Szélesség: 15 cm



Kiadás dátuma:
2026-05-30
Verzió: 0.314

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezen alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com