

# PHILIPS

Kyrie fali lámpa 12  
W

Kültéri lámpatestek

2700 K

Fekete

Vízálló



8720169266759



## Élvezze a gyönyörűen megvilágított kertet

A kültéri lámpa tervezését a legújabb trendek és életstílusok ihlették, hogy azt a hangulatot árassza, amire mindig is vágyott. Meleg fehér fénnel.

### **Korszerű LED-jelzőfény**

- Kiváló minőségű LED lámpa

### **Prémium minőség**

- Kiváló minőségű anyagok

### **Szabadtéri használatra**

- IP44 – időjárásálló

### **Kiváló minőségű fényforrás**

- Meleg fehér fény (2700 K)

# Fénypontok

## Kiváló minőségű LED lámpa

A Philips lámpa LED-fényforrása egyedi fejlesztésű megoldás a Philipstől. Azonnal bekapcsol, optimális fényáramot biztosít, és élénk színeket varázsol otthonába.

## Kiváló minőségű anyagok



A Philips kültéri lámpa kiváló minőségű anyagokból készült, pazar kivitelezéssel. Ez a robusztus termék bármilyen időjárásban ellenáll a rozsdásodásnak, így hosszán tartó használatot biztosít.

## IP44 – időjárásálló



Ezt a Philips kültéri lámpát kifejezetten párás kültéri környezetben való használatra terveztük, ezért szigorú teszteknek vetettük alá vízállósága biztosítása érdekében. IP44 besorolása azt jelenti, hogy védett a por és ráfröccsenő víz ellen, ezért ideális általános kültéri használatra.

## Meleg fehér fény (2700 K)



Tudta-e, hogy a fehér fény különböző árnyalatait különböző színhőmérsékletekkel jelölik, amelyeket Kelvinben (K) mérnek? Az alacsonyabb színhőmérséklet meleg, kellemes fehér fényt, míg a magasabb színhőmérséklet hűvös, energikusabb fehér fényt jelent. Ez a 2700 K színhőmérsékletű lámpa meleg, megnyugtató fényt sugároz.

# Műszaki adatok

## Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fekete
- Anyag: Fém

## Tartósság

- Névleges élettartam: 25 000

## Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

## További funkcióval/tartozékkal

- Ellenáll a pornak és a rozsdának: Igen
- Kétirányú fénysugár: Nem
- Teljesen időjárásálló: Igen
- Integrált LED: Igen
- Mozgásérzékelő: Nem
- Napenergia: Nem
- Központi elem: Nem

## Kert

- Kert: Kert és terasz

## A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2700 K

### Egyéb

- Különösen a következőre tervezve::  
Kert, Patio
- Stílus: Kortárs
- Típus: Fali lámpák
- EyeComfort: Nem
- Extra funkciók: Vízálló

### Energiafogyasztás

- Teljesítmény: 12

### A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 1,9 kg
- Teljes magasság: 280 mm
- Teljes hossz: 153 mm
- Teljes szélesség: 130 mm

### Szervíz

- Jótállás: 2 év

### Műszaki adatok

- A lámpa teljes fényárama: 1500
- Fényforrás típusa: LED
- Színhőmérséklet: Meleg fehér fény
- Hálózati tápellátás: 220–240 V
- Szabályozható fényerejű lámpatest:  
Nem
- A mellékelt fényforrás  
energiaosztálya: E
- IP-kód: IP44
- Védelmi osztály: I. osztályú – Földelt
- Cserélhető fényforrás: Igen

### A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

### A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek  
funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak:  
Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem  
alkalmazható

### Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8720169266759
- Nettó tömeg: 1,9 kg
- Bruttó tömeg: 2,28 kg
- Magasság: 30,5 cm
- Hosszúság: 15,6 cm
- Szélesség: 18 cm



Kiadás dátuma:  
2026-05-30  
Verzió: 0.291

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezen alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)