

PHILIPS

Radii fali lámpa 1,3 W

Kültéri lámpatestek

3000 K

Fekete

Összekapcsolható;Érzékelő;Szólár;Vízálló



8720169267176



Az eddigi leginkább energiatakarékos LED-es lámpáink

A Philips kifejlesztett egy ultrahatékony, napelemes kültéri LED-lámpát, amely új technológiát alkalmaz a szén-dioxid-kibocsátás, az energiafelhasználás és a hulladék mennyiségének csökkentésére. Elképesztő, 50 000 órás élettartama több mint 5-ször hosszabb, mint a Philips kültéri LED-es versenytársainál. És pontosan erre van szükség egy fenntarthatóbb bolygóhoz.

Könnyű beállítás

- Nincs szükség kábelezésre

Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében

- Ultratakarékos napelemes rendszer

Vigyen stílust kertjébe

- Válasszon kültéri falilámpához

Korszerű LED-jelzőfény

- 5 év jótállás a LED-rendszerre

Szabadtéri használatra

- IP44 – időjárásálló

8720169267176

Kiváló minőségű fényforrás

- Ragyogó fehér fény (3000 K)


Fénypontok

Nincs szükség kábelezésre



Ez a lámpa teljes egészében napenergiával működik, ezért nincs szükség kábelezésre, és könnyen el- és áthelyezhető bárhol a kertben vagy más kültéri helyen.

Ultratakarékos napelemes rendszer



A Philips Ultra Efficient Solar rendszerrel ezek a lámpatestek akár 40 órán át világítanak teljesen feltöltött akkumulátorral. Élvezze a ragyogó fényt egész éjszaka, illetve rossz vagy borult időben is.

Válasszon kültéri falilámpához

Hozza ki a legtöbbet a külső térből ezzel a falilámpával, amely tökéletes választás bejárati ajtó mellé vagy a terasz falára.

5 év jótállás a LED-rendszerre




A Philips a lámpatestre kínált alap 2 éves jótállás mellett 5 év jótállást vállal a LED-rendszerre (a LED-modulra és az előtétre).

IP44 – időjárásálló



Ezt a Philips kültéri lámpát kifejezetten párás kültéri környezetben való használatra terveztük, ezért szigorú teszteknek vetettük alá vízállósága biztosítása érdekében. IP44 besorolása azt jelenti, hogy védett a por és ráfröccsenő víz ellen, ezért ideális általános kültéri használatra.

Ragyogó fehér fény (3000 K)



Tudta-e, hogy a fehér fény különböző árnyalatait különböző színhőmérsékletekkel jelölik, amelyeket Kelvinben (K) mérnek? Az alacsonyabb színhőmérséklet meleg, kellemes fehér fényt, míg a magasabb színhőmérséklet hűvös, energikusabb fehér fényt jelent. Ez a 3000 K színhőmérsékletű lámpa ragyogó fehér fényt sugároz.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fekete
- Anyag: Műanyag

Tartósság

- Névleges élettartam: 50 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Ellenáll a pornak és a rozsdának: Igen
- Kétirányú fénysugár: Nem
- Alkonykapcsoló: Igen
- Teljesen időjárásálló: Igen
- Integrált LED: Igen
- Mozgásérzékelő: Igen
- Napenergia: Igen
- Meleg fehér fény: Nem
- Központi elem: Nem

Kert

- Kert: Kert és terasz

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 3000 K

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Kert, Patio
- Stílus: Kortárs
- Típus: Fali lámpák
- EyeComfort: Nem
- LED-es innovációk: UltraEfficient
- Extra funkciók: Összekapcsolható, Érzékelő, Napenergiával működő termékek, Vízálló

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,74 kg
- Teljes magasság: 192 mm
- Teljes hossz: 240 mm
- Teljes szélesség: 175 mm

Szerviz

- Jótállás: 5 év

Műszaki adatok

- A lámpa teljes fényárama: 250
- Színhőmérséklet: 3000 K
- Hálózati tápellátás: 4 V
- Szabályozható fényerejű lámpatest: Nem
- A mellékelt fényforrás energiasztálya: A
- Maximum teljesítményű cserefényforrás: 1,3
- IP-kód: IP44 | Kábelek behatolása és fröccsenő víz ellen védett
- Védelmi osztály: III. osztály – Biztonságos törpefeszültségű
- Cserélhető fényforrás: Igen

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC – termék: 8720169267176
- Nettó tömeg: 0,74 kg
- Bruttó tömeg: 1,13 kg
- Magasság: 27 cm
- Hosszúság: 20 cm
- Szélesség: 20 cm



Kiadás dátuma:
2025-09-17
Verzió: 0.259

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezen alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com