

PHILIPS

Radii lábazati/járda
világítás 1,3 W

Kültéri lámpatestek

3000 K

Fekete

Összekapcsolható;Érzékelő;Szolár;
Vízálló



8720169267213



Az eddigi leginkább energiatakarékos LED- es lámpáink

A Philips kifejlesztett egy ultrahatékony, napelemes kültéri LED-lámpát, amely új technológiát alkalmaz a szén-dioxid-kibocsátás, az energiafelhasználás és a hulladék mennyiségének csökkentésére. Elképesztő, 50 000 órás élettartama több mint 5-ször hosszabb, mint a Philips kültéri LED-es versenytársainál. És pontosan erre van szükség egy fenntarthatóbb bolygóhoz.

Könnyű beállítás

- Nincs szükség kábelezésre

Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében

- Ultratakarékos napelemes rendszer

Vigyen stílust kertjébe

- Kültéri sétányvilágításra is alkalmas

Korszerű LED-jelzőfény

- 5 év jótállás a LED-rendszerre

Szabadtéri használatra

- IP44 – időjárásálló

8720169267213

Kiváló minőségű fényforrás

- Ragyogó fehér fény (3000 K)


Fénypontok

Nincs szükség kábelezésre



Ez a lámpa teljes egészében napenergiával működik, ezért nincs szükség kábelezésre, és könnyen el- és áthelyezhető bárhol a kertben vagy más kültéri helyen.

Ultratakarékos napelemes rendszer



A Philips Ultra Efficient Solar rendszerrel ezek a lámpatestek akár 40 órán át világítanak teljesen feltöltött akkumulátorral. Élvezze a ragyogó fényt egész éjszaka, illetve rossz vagy borult időben is.

Kültéri sétányvilágításra is alkalmas

Hozza ki a legtöbbet a kültéri helyekből ezzel a sétányvilágító lámpával, amely tökéletesen alkalmas a kert vagy a terasz szélének megvilágítására, valamint a felhajtók és az utak kiemelésére.

5 év jótállás a LED-rendszerre




A Philips a lámpatestre kínált alap 2 éves jótállás mellett 5 év jótállást vállal a LED-rendszerre (a LED-modulra és az előtétre).

IP44 – időjárásálló



Ezt a Philips kültéri lámpát kifejezetten párás kültéri környezetben való használatra terveztük, ezért szigorú teszteknek vetettük alá vízállósága biztosítása érdekében. IP44 besorolása azt jelenti, hogy védett a por és ráfröccsenő víz ellen, ezért ideális általános kültéri használatra.

Ragyogó fehér fény (3000 K)



Tudta-e, hogy a fehér fény különböző árnyalatait különböző színhőmérsékletekkel jelölik, amelyeket Kelvinben (K) mérnek? Az alacsonyabb színhőmérséklet meleg, kellemes fehér fényt, míg a magasabb színhőmérséklet hűvös, energikusabb fehér fényt jelent. Ez a 3000 K színhőmérsékletű lámpa ragyogó fehér fényt sugároz.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fekete
- Anyag: Műanyag

Tartósság

- Névleges élettartam: 50 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Ellenáll a pornak és a rozsdának: Igen
- Kétirányú fénysugár: Nem
- Alkonykapcsoló: Igen
- Teljesen időjárásálló: Igen
- Integrált LED: Igen
- Mozcásérzékelő: Igen
- Napenergia: Igen
- Központi elem: Nem

Kert

- Kert: Kert és terasz

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 3000 K

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Kert, Patio
- Stílus: Kortárs
- Típus: Lábazati /járdavilágítás
- EyeComfort: Nem
- LED-es innovációk: UltraEfficient
- Extra funkciók: Összekapcsolható, Érzékelő, Napenergiával működő termékek, Vízálló

Energiafogyasztás

- Teljesítmény: 1,3

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,912 kg
- Teljes magasság: 600 mm
- Teljes hossz: 175 mm
- Teljes szélesség: 175 mm

Szerviz

- Jótállás: 5 év

Műszaki adatok

- A lámpa teljes fényárama: 250
- Fényforrás típusa: LED
- Színhőmérséklet: Fehér fény
- Hálózati tápellátás: 4 V
- Szabályozható fényerejű lámpatest: Nem
- A mellékelt fényforrás energiasztálya: A
- IP-kód: IP44
- Védelmi osztály: III. osztály – Biztonságos törpefeszültségű
- Cserélhető fényforrás: Igen

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kompatibilis operációs rendszerek: Nem alkalmazható
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC – termék: 8720169267213
- Nettó tömeg: 0,91 kg
- Bruttó tömeg: 1,41 kg
- Magasság: 63 cm
- Hosszúság: 20 cm
- Szélesség: 20 cm



Kiadás dátuma:
2026-07-04
Verzió: 0.264

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com