

# PHILIPS

Grits falilámpa 1,5 W

Kültéri lámpatestek


2700 K

Fekete

Alacsony feszültség: Vízálló



8720169269255



## Egy kerti lámpa, amelyet bárhol azzonnal használhat, mindössze egy dugaljra van szüksége

A Philips GardenLink törpefeszültségű lámpák családja olyan kültéri lámpatesteket kínál, amelyeket ön is könnyen és biztonságosan felszerelhet. Több lámpát egyetlen tápegységhez csatlakoztathat, és ezt egy normál konnektorba dughatja, később pedig könnyedén hozzáadhat további lámpákat, vagy átrendezheti őket, amikor csak szeretné. A kábelezés egyszerű, és a törpefeszültség nem veszélyezteti önt, a gyerekeket és a háziállatokat sem.

### **Egyszerű használat**

- Az összes GardenLink lámpatesttel és tartozékkal kompatibilis
- Könnyen telepíthető a Twist & Zár csatlakozóknak köszönhetően

### **Biztonságos használat**

- Tökéletesen biztonságos, 24 V-os törpefeszültség

**Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében**

- Hosszú élettartam – akár 20 000 óra

**Kiváló minőségű fényforrás**

- Meleg fehér fény (2700 K)

# Fénypontok

## Az összes GardenLink lámpatesttel és tartozékkal kompatibilis

Mindegyik GardenLink lámpatest ugyanazzal a Twist & Lock csatlakozóval rendelkezik az egyszerű telepítés és csatlakoztatás érdekében. A lámpatesteket és a tartozékokat a kültéri megvilágítási igények változásával áthelyezheti, így kertje minden szegletét megvilágíthatja.

## Könnyen telepíthető a Twist & Zár csatlakozóknak köszönhetően

A Twist & Lock csatlakozókkal a telepítés és csatlakoztatás gyerekjáték lesz. Egyszerűen csatlakoztassa a lámpákat, és máris élvezheti fényüket!

## Tökéletesen biztonságos, 24 V-os törpefeszültség


A törpefeszültségű (24V) lámpákat biztonságosan telepítheti saját maga áramütés veszélye nélkül – nincs szükség villanyszerelőre.

## Hosszú élettartam – akár 20 000 óra



Ez a megbízható, kiváló minőségű LED-es lámpa akár 20 000 órán át világít. Nyugodt lehet, mert évekig nem kell foglalkozni izzócserével, és minden este gyönyörködhet a tökéletes kerti fényben.

## Meleg fehér fény (2700 K)



Tudta-e, hogy a fehér fény különböző árnyalatait különböző színhőmérsékletekkel jelölik, amelyeket Kelvinben (K) mérnek? Az alacsonyabb színhőmérséklet meleg, kellemes fehér fényt, míg a magasabb színhőmérséklet hűvös, energikusabb fehér fényt jelent. Ez a 2700 K színhőmérsékletű lámpa meleg, megnyugtató fényt sugároz.

# Műszaki adatok

## Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fekete
- Anyag: Műanyag

## Tartósság

- Névleges élettartam: 20 000

## Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

## További funkcióval/tartozékkal

- Ellenáll a pornak és a rozsdának: Igen
- Kétirányú fénysugár: Nem
- Alkonykapcsoló: Nem
- Teljesen időjárásálló: Igen
- Integrált LED: Igen
- Mozgásérzékelő: Nem
- Napenergia: Nem
- Központi elem: Nem

## Kert

- Kert: Kert és terasz

## A fény jellemzői

- A fénysugár szöge: 70 fok
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2700 K

### Egyéb

- Különösen a következőre tervezve::  
Kert, Patio
- Stílus: Kortárs
- Típus: Fali lámpák
- Extra funkciók: Törpefeszültség,  
Vízálló

### Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8720169269255
- Nettó tömeg: 0,27 kg
- Bruttó tömeg: 0,32 kg
- Magasság: 12 cm
- Hosszúság: 11,2 cm
- Szélesség: 11,8 cm

### A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,27 kg
- Teljes magasság: 110 mm
- Teljes hossz: 110 mm
- Teljes szélesség: 80 mm

### Szervíz

- Jótállás: 2 év

### Műszaki adatok

- A lámpa teljes fényárama: 180
- Színhőmérséklet: 2700 K
- Hálózati tápellátás: Egyenáram (DC),  
MAX 24 V
- Szabályozható fényerejű lámpatest:  
Nem
- A mellékelt fényforrás  
energiaosztálya: E
- Maximum teljesítményű  
cserefényforrás: 1,5
- IP-kód: IP44 | Kábelek behatolása és  
fröccsenő víz ellen védett
- Védelmi osztály: III. osztály –  
Biztonságos törpefeszültségű
- Cserélhető fényforrás: Igen



Kiadás dátuma:  
2025-08-30  
Verzió: 0.288

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezen alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.