

PHILIPS

Hosszabbító kábel,
2 m

Kültéri lámpatestek

GardenLink

Fekete

Alacsony feszültség;Vízálló



8720169269316



Egy kerti lámpa, amelyet bárhol azzonnal használhat, mindössze egy dugaljra van szüksége

A Philips GardenLink törpefeszültségű lámpák családja olyan kültéri lámpatesteket kínál, amelyeket ön is könnyen és biztonságosan felszerelhet. Több lámpát egyetlen tápegységhez csatlakoztathat, és ezt egy normál konnektorba dughatja, később pedig könnyedén hozzáadhat további lámpákat, vagy átrendezheti őket, amikor csak szeretné. A kábelezés egyszerű, és a törpefeszültség nem veszélyezteti önt, a gyerekeket és a háziállatokat sem.

Egyszerű használat

- Az összes GardenLink lámpatesttel és tartozékkal kompatibilis
- Könnyen telepíthető a Twist & Zár csatlakozóknak köszönhetően

Biztonságos használat

- Tökéletesen biztonságos, 24 V-os törpefeszültség

8720169269316

Prémium minőség

- Kiváló minőségű anyagok

Fénypontok

Az összes GardenLink lámpatesttel és tartozékkal kompatibilis

Mindegyik GardenLink lámpatest ugyanazzal a Twist & Lock csatlakozóval rendelkezik az egyszerű telepítés és csatlakoztatás érdekében. A lámpatesteket és a tartozékokat a kültéri megvilágítási igények változásával áthelyezheti, így kertje minden szegletét megvilágíthatja.

Könnyen telepíthető a Twist & Zár csatlakozóknak köszönhetően

A Twist & Lock csatlakozókkal a telepítés és csatlakoztatás gyerekjáték lesz. Egyszerűen csatlakoztassa a lámpákat, és máris élvezheti fényüket!

Tökéletesen biztonságos, 24 V-os törpefeszültség

A törpefeszültségű (24V) lámpákat biztonságosan telepítheti saját maga áramütés veszélye nélkül – nincs szükség villanyszerelőre.

Kiváló minőségű anyagok

A Philips GardenLink elektromos hosszabbító kiváló minőségű anyagokból készült. Ez a robusztus termék bármilyen időjárásban ellenáll a rozsdásodásnak, így hosszán tartó használatot biztosít.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fekete
- Anyag: PVC

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Ellenáll a pornak és a rozsdának: Igen
- Kétirányú fénysugár: Nem
- Alkonykapcsoló: Nem
- Teljesen időjárásálló: Igen
- Integrált LED: Nem
- Mozgásérzékelő: Nem
- Napenergia: Nem
- Központi elem: Nem

Kert

- Kert: Kert és terasz

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Kert, Patio
- Stílus: Kortárs
- Típus: Kiegészítők
- Extra funkciók: Törpefeszültség, Vízálló

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,08 kg
- Teljes magasság: 20 mm
- Teljes hossz: 2 000 mm
- Teljes szélesség: 20 mm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Fényforrás típusa: Nem alkalmazható
- Szabályozható fényerejű lámpatest: Nem
- IP-kód: IP67
- Védelmi osztály: N. a.

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8720169269316
- Nettó tömeg: 0,08 kg
- Bruttó tömeg: 0,1 kg
- Magasság: 13,7 cm
- Hosszúság: 5,2 cm
- Szélesség: 5,2 cm



Kiadás dátuma:
2026-05-30
Verzió: 0.321

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com