

PHILIPS

Bliss ventilátoros
mennyezeti lámpa, 35+28
W

Mennyezeti lámpák
ventilátorral

2700/5500/4000 K

Fekete

Távírányító



8720169279100



Egy lámpatest. Egy kapcsoló. Háromféle fénybeállítás.

Kombinálja a testreszabható világítást a kényelmes szellővel a Philips visszahúzható mennyezeti ventilátor LED lámpájával, amely távírányítóval is rendelkezik. Az átlátszó lapátokkal, amelyek használaton kívül visszahúzódnak, és a három SceneSwitch fénybeállítással ez a lámpa bármilyen térben tökéletes hangulatot teremt.

Egyszerűen használható

- Visszahúzható mennyezeti ventilátor átlátszó lapátokkal
- Könnyen telepíthető és biztonságosan használható
- Nagy és megbízható teljesítmény
- Egész évben használható
- Élvezze a kellemes szellőt
- Kényelmes időzítés

Ambient light effect

- Erős és mégis kellemes fényű mennyezeti lámpa

Prémium minőség

- Csendes motor

Fénypontok

Visszahúzható mennyezeti ventilátor átlátszó lapátokkal

Felejtse el a mennyezeten forgó árnyékokat: ennek a ventilátornak átlátszó lapátjai vannak, amelyeket vissza lehet húzni a lámpába, így nem láthatók, amikor nincsenek használatban.

Könnyen telepíthető és biztonságosan használható

A Philips visszahúzható mennyezeti ventilátort és LED-lámpát szigorú biztonsági teszteknek vetettük alá, és más fontos biztonsági funkciók mellett cseppálló csavarokat és masszív kialakítást kapott.

Nagy és megbízható teljesítmény

A Philips LED-es mennyezeti ventilátor lámpáját úgy tervezték, hogy erőteljes légkeringést és folyamatos megbízhatóságot biztosítson hosszú távon. Széles lapátjaival nagy levegőmennyiséget képes megmozgatni, biztosítva ezáltal a maximális légáramlást a hűtés érdekében.

Egész évben használható

A nyári és téli üzemmódoknak köszönhetően egész évben a legjobb beállításokkal keringetheti a levegőt a helyiségében.

Élvezze a kellemes szellőt

A Természetes szellő funkció dinamikus állítja a ventilátor sebességét, így a szigetek szellőjével áraszthatja el a ház bármelyik szobáját.

Kényelmes időzítés

Két különböző, távirányítóval állítható időzítés közül választhat, így tetszés szerinti időpontban kikapcsolhatja a világítást.

Erős és mégis kellemes fényű mennyezeti lámpa

A Philips mennyezeti ventilátor és LED-lámpa erős és mégis kellemes fénnel világítja meg otthonod, amelyet a mellékelt távirányítóval vagy fali kapcsolóval vezérelhetsz.

Csendes motor

A Philips mennyezeti ventilátor és LED-lámpa csendes motorja zaj nélkül keringteti a szoba levegőjét.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fekete
- Anyag: Fém, Műanyag

Tartósság

- Átlagos élettartam (2,7 óra/nap működéssel számolva): 15 év(ek)
- Kapcsolási ciklusok száma: 15 000
- Névleges élettartam: 15 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Igen
- Tartozék távvezérlő: Igen

A fény jellemzői

- Színkonzisztencia: 6 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2700–4000–6500 K
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: 2
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 128 lm/W

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve::
Hálószoba, Nappali, Étkező, Konyha, Iroda
- Stílus: Kortárs
- Típus: Mennyezeti lámpák ventilátorral
- EyeComfort: Igen
- Extra funkciók: Távirányító

Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 290 mA

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.9

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 5,8 kg
- Teljes magasság: 420 mm

Szerviz

- Jótállás: 5 év

Műszaki adatok

- Átmérő: 510 mm
- A lámpa teljes fényárama: 4500
- Színhőmérséklet: 2700/5500/4000
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- Szabályozható fényerejű lámpatest:
Nem
- IP-kód: IP20 | Ujjak behatolása ellen védett
- Védelmi osztály: I. osztályú – Földelt

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC – termék: 8720169279100
- Nettó tömeg: 5,8 kg
- Bruttó tömeg: 7,91 kg
- Magasság: 28,5 cm
- Hosszúság: 54,8 cm
- Szélesség: 54,8 cm



Kiadás dátuma:
2025-08-30
Verzió: 0.257

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselőt vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezen alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com