

PHILIPS

Spot, 50 W,
PAR16, GU10, 2 db

Okos LED

Állítható fehér intelligens
fényforrás

Akár 345 lumen

Egyszerű plug-and-play

Alkalmazással vagy hanggal
vezérelhető

8720169296749



Intelligens világítás a mindennapokhoz

Reflektorfényben a kényelem és a jó közérzet! Ezek az okos spotlámpák a jól ismert GU10 fejeléssel rendelkeznek, ám üveglencséik extra eleganciát kölcsönöznek nekik. Ráadásul valami olyasmit is kínálnak, ami messze áll a szokványostól: hangolható fehér fényt, amely minden igényéhez és hangulatához igazodik. Ütemezzen be hideg fehér világítást a munkához, vagy kellemes meleg fehér fényt a pihenéshez – válassza azt a lehetőséget, amivel a lehető legjobb és legélvezetesebb élményt éri el otthonában. Mindezt ráadásul teljes körűen vezérelheti a hangjával, a WiZ távirányítóval vagy a WiZ alkalmazással – otthonról vagy akár távolról is. A Philips Smart GU10 spotlámpákat minden további hardver, hálózati módosítás és beállítás nélkül a meglévő Wi-Fi-hálózathoz csatlakoztathatja.

Intelligens szabályozás

- Connected by WiZ
- Okosvezérlés

Intelligens eszközök

- Matter-tanúsítvány

Világítási módok


- Állítható fehér fény
- Dimmelés

Fénypontok

Connected by WiZ

Vezérelje a fényeket a WiZ appal, kiegészítőkkel vagy hangutasításokkal az intelligens otthoni asszisztensen keresztül; kompatibilis az Alexával és a Google Home-mal.

Okosvezérlés



Vezérelje a lámpákat a WiZ alkalmazással, kiegészítőkkel vagy hangutasításokkal okosotthon-asszisztensén keresztül; kompatibilis az Alexával és a Google Home-mal.

Matter-tanúsítvány



Íranyítsa úgy, ahogy Önnek kényelmes – a Matter-kompatibilitásnak köszönhetően zökkenőmentesen integrálható az Alexával, a Google Home-mal és az Apple Home-mal.

Állítható fehér fény



Könnyedén válthat a jobb láthatóságot és fókuszot biztosító hűvös árnyalatoktól az esti pihenéshez ideális meleg tónusokig (CCT-tartomány: 2200–6500 K).

Dimmelés



Fokozatmentesen szabályozhatja a fényerőt a teljes fényerőtől egészen 1%-ig, hogy mindig a megfelelő fényerőt használja.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: PAR16
- Foglalat/fejelés: GU10
- Üveg típusa: Átlátszó
- Fényforrás kialakítása: Átlátszó
- Dimmelhető: Igen

Fényforrás méretei

- Tömeg: 0,05 kg

Tartósság

- Átlagos élettartam (2,7 óra/nap működéssel számolva): 15 év(ek)
- Lumen fényáram megmaradási tényező: 70%
- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Névleges élettartam: 15 000

További funkcióval/tartozékkal

- Integrált LED: Igen
- Napenergia: Nem
- Színhőmérsékletet változtató szabályozható fény: Nem

A fény jellemzői

- A fény sugar szöge: 36
- Színkonzisztencia: 6 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 90
- Színhőmérséklet: 2700-6500 K
- Fényszín kategóriája: Színes
- Névleges fényáram: 345 lm
- Bekapcsolási idő: <0.5 s
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: Azonnali teljes fényerő
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 73

Egyéb

- EyeComfort: Igen

Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 40 mA

Csomagolási információk

- EAN: 8720169296749
- EOC: 872016929674900
- Termék megnevezése: PHI WFB 50W GU10 GLASS 927-65 TW 2PF/6

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.48
- Feszültség: AC 220-240 V
- Teljesítmény: 50 W
- Energiatakarékossági címke (EEL): F
- Teljesítmény: 4,7 W
- Energiafogyasztás kWh/1000 óra: 5

A termék méretei és tömege

- Teljes magasság: 5,5 mm
- Teljes hossz: 5,5 mm
- Teljes szélesség: 5 mm

Névleges teljesítményadatok

- Névleges élettartam: 15 000
- Névleges fényáram: 345 lm
- Mért fényerősség maximuma: 550 cd
- Névleges teljesítmény: 4.7 W

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Frekvencia: 50-60
- Fényforrás típusa: LED
- EPREL-regisztrációs szám: 1877833
- Fényárammérés referencia: Narrow Cone

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Igen

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffetek funkcióval: Yes
- WIFI: 802.11b/g/n
- Meghatározott támogatási időszak: Minimum of 60 months after introduction date
- Kiegészítők maximális száma: 9999
- Kompatibilis operációs rendszerek: iOS, Android
- Kommunikációs protokoll: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Kompatibilitás más gyártók rendszereivel: Alexa, Google Home, Otthonos, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-gyorsbillentyűk
- Matter-funkciók: Harmadik féltől származó hubokon keresztül (Wi-Fi)

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8720169296749
- Nettó tömeg: 0,1 kg
- Bruttó tömeg: 0,15 kg
- Magasság: 16 cm
- Hosszúság: 7 cm
- Szélesség: 10,5 cm



Kiadás dátuma:
2026-07-11
Verzió: 0.152

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezen alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com