

# PHILIPS

Spot, 50 W, PAR16,  
GU10

Okos LED

Szabályozható fényerejű  
intelligens fényforrás

Akár 345 lumen

Egyszerű plug-and-play

Alkalmazással vagy hanggal  
vezérelhető



8720169296800



## Intelligens világítás a mindennapokhoz

Reflektorfényben a kényelem és a jó közérzet! Ezek az okos spotlámpák a jól ismert GU10 fejjel rendelkeznek, ám üveglencséik extra eleganciát kölcsönöznek nekik. Ráadásul valami olyasmit is kínálnak, ami messze áll a szokványostól: hangolható fehér fényt, amely minden igényéhez és hangulatához igazodik. Ütemezzen be hideg fehér világítást a munkához, vagy kellemes meleg fehér fényt a pihenéshez – válassza azt a lehetőséget, amivel a lehető legjobb és legélvezetesebb élményt éri el otthonában. Mindezt ráadásul teljes körűen vezérelheti a hangjával, a WiZ távirányítóval vagy a WiZ alkalmazással – otthonról vagy akár távolról is. A Philips Smart GU10 spotlámpákat minden további hardver, hálózatmódosítás és beállítás nélkül a meglévő Wi-Fi-hálózathoz csatlakoztathatja.

### Egyszerű beállítás

- A működéshez egyszerűen csak csatlakoztassa

### Intelligens szabályozás

- Okostelefonnal bárholonnan vezérelhető.

#### **Intelligens funkciók**

- A világítás automatizálása ütemezéssel
- Automatizálja világítását. A Connected by WiZ termékekkel használható

#### **Világítási módok**

- Több millió szín és dinamikus világítási módok
- Hideg fehér fény

#### **Kivitel**

- Egyenletes fényeloszlás

# Fénypontok

## A működéshez egyszerűen csak csatlakoztassa



A WiZ együttműködik meglévő Wi-Fi-routerével, és használatához nincs szükség további átjárókra. Egyszerűen csatlakoztassa új fényforrását, töltsse le a WiZ alkalmazást, és már kész is van!

## Vezérlés bárholonnan



Okostelefonja segítségével bárholonnan vezérelheti WiZ fényforrásait. Többé nem kell amiatt aggódnia, hogy égve felejt a lámpákat, amikor elmegy otthonról. A WiZ alkalmazás iOS- és Android-rendszerre érhető el.

## A világítás automatizálása ütemezéssel

A világítást napi vagy heti rutinjának megfelelően automatizálhatja. Beállíthatja, hogy a világítás felkapcsoljon, mire hazaér, illetve automatikusan kikapcsoljon, amikor nincs rá szükség.

## Automatizálja világítását



Beállíthatja, hogy mozgás érzékelésekor a lámpák be- vagy kikapcsoljanak, esetleg változzon a fénybeállításuk. Ez a funkció az összes Connected by WiZ termékkel működik.

## Több millió szín és dinamikus világítási módok



Válasszon a több millió színből álló palettából, és teremtsen fantasztikus hangulatot otthonában. Élvezze a környezetét csodás fénybe burkoló, dinamikus világítási effektusaink finom különbségeit.

## Hideg fehér fény



Tegye világosabbá otthonát energizáló hideg fehér fényvel! Az okoslámpa könnyen alkalmazkodik a mindennapi tevékenységeihez.

## Egyenletes fényeloszlás



Világítsa meg a teljes szobát ezzel a lámpával, amely egyenletesen osztja el lágy, ragyogó fényét.

# Műszaki adatok

## A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: PAR16
- Foglalat/fejelés: GU10
- Üveg típusa: Átlátszó
- Fényforrás kialakítása: Átlátszó
- Dimmelhető: Igen

## Fényforrás méretei

- Tömeg: 0,05 kg

## Tartósság

- Átlagos élettartam (2,7 óra/nap működéssel számolva): 15 év(ek)
- Lumen fényáram megmaradási tényező: 70%
- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Névleges élettartam: 15 000

## További funkcióval/tartozékkal

- Integrált LED: Igen
- Napenergia: Nem
- Színhőmérsékletet változtató szabályozható fény: Nem

## A fény jellemzői

- A fény sugar szöge: 36
- Színkonisztencia: 6 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI):  $\geq 90$
- Színhőmérséklet: 2200–6500 K
- Fényszín kategóriája: Színes
- Névleges fényáram: 345 lm
- Bekapcsolási idő:  $< 0.5$  s
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: Azonnali teljes fényerő
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 73

## Egyéb

- EyeComfort: Igen

## Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 40 mA

## Csomagolási információk

- EAN: 8720169296800
- EOC: 872016929680000
- Termék megnevezése: PHI WFB 50W GU10 GLASS 922-65 RGB 1PF/6

## Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.48
- Feszültség: AC 220–240 V
- Teljesítmény: 50 W
- Energiatakarékossági címke (EEL): F
- Teljesítmény: 4,7 W
- Energiafogyasztás kWh/1000 óra: 5

## A termék méretei és tömege

- Teljes magasság: 55 mm
- Teljes hossz: 55 mm
- Teljes szélesség: 50 mm

## Névleges teljesítményadatok

- Névleges élettartam: 15 000
- Névleges fényáram: 345 lm
- Mért fényerősség maximuma: 550 cd
- Névleges teljesítmény: 4.7 W

## Műszaki adatok

- Frekvencia: 50–60
- Fényforrás típusa: LED
- EPREL-regisztrációs szám: 1877832
- Fényárammérési referencia: Narrow Cone

## A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Igen

## A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Meghatározott támogatási időszak: Minimum of 60 months after introduction date
- Kiegészítők maximális száma: 9999
- Kommunikációs protokoll: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Kompatibilitás más gyártók rendszereivel: Alexa, Google Home, Otthonos, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-gyorsbillentyűk
- Matter-funkciók: Harmadik féltől származó hubokon keresztül (Wi-Fi)

**Csomagolás mérete és tömege**

- EAN/UPC - termék: 8720169296800
- Nettó tömeg: 0,05 kg
- Bruttó tömeg: 0,09 kg
- Magasság: 16 cm
- Hosszúság: 7 cm
- Szélesség: 7 cm



Kiadás dátuma:  
2026-05-30  
Verzió: 0.204

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)