

PHILIPS

Idris mennyezeti/fali
spotlámpa, 3 db

Mennyezeti/fali
spotlápák

Fényforrás nélkül

Fehér

ClickFix;Vízálló



8720169299115



Stílusos lámpa, melyet az Ön fürdőszobájába terveztek

Illessze be otthonába ezt a praktikus Philips spotlámpát. Válassza ki a spot stílusához illeszkedő Philips GU10 LED fényforrást, amely kiváló minőségű és hosszú élettartamú fényt fog biztosítani. IP44 besorolású, nedvességálló kialakításának köszönhetően tökéletes választás ahhoz, hogy eleganciát vigyen a fürdőszobájába.

Egyszerű használat

- Állítható fejű szpotlámpa
- Nem tartalmaz fényforrást

Könnyű beállítás

- ClickFix egyszerű felszerelés

Egyszerűen használható

- Ez a lámpatest tökéletes a falra vagy mennyezetre való szereléshez, és megjelenése a beltérhez igazítható.

Biztonság

- Nedvességálló

Anyag és felületkezelés

- Kiváló minőségű anyagok

Fénypontok

Állítható fejű spotlámpa



A spotlámpa fejét mozgatva, forgatva vagy döntve oda irányíthatja a fényt, ahová szeretné.

Nem tartalmaz fényforrást

A lámpatest nem tartalmaz fényforrást, ezzel lehetővé teszi az ön számára, hogy olyan fénytípust válasszon, amely a legjobban illik a szoba hangulatához, és legjobban tükrözi az ön ízlését. A Philips LED-es fényforrás kiváló minőségű és hosszan tartó fényáramot biztosít.

ClickFix egyszerű felszerelés




Szerelje fel a spotlámpát saját maga, egyszerűen. A ClickFixnek köszönhetően nincs szükség plusz két kézre. Egyszerűen szerelje fel a konzolt a mennyezetre, csatlakoztassa a vezetékeket, majd kattintson és rögzítse a lámpát egy mozdulattal.

Falra vagy mennyezetre szerelhető Nedvességálló

A nedvességálló kialakításnak köszönhetően a terméket használhatja fürdőszobában, konyhában, erkélyen vagy más olyan helyeken, ahol a nedvesség lecsapódhat.

Kiváló minőségű anyagok



Tartós és szép anyag a vonzó, hosszú távú befektetés érdekében.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér
- Anyag: Fém

Környezetvédelem

- Disposal of the product: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Állítható fejű spotlámpa: Igen
- click!FIX felszerelés: Igen
- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Tartozék távvezérlő: Nem

A fény jellemzői

- Felfutási idő 60%-os fényáramig: <2

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Fürdőszoba, Folyosó
- Stílus: Kortárs
- Típus: Mennyezeti/fali spotlámpák
- EyeComfort: Nem
- Extra funkciók: ClickFix, Vízálló

Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 150 mA

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,714 kg
- Magasság: 8 cm
- Hosszúság: 44 cm
- Szélesség: 12 cm

Szervíz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- Szabályozható fényerejű lámpatest:
Nem
- LED: Nem
- Foglalat/fejelés: GU10
- Maximum teljesítményű
cserefényforrás: 5 W
- IP-kód: IP44
- Védelmi osztály: I. osztály
- A fényforrások száma: 3

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC – termék: 8720169299115
- Nettó tömeg: 0,71 kg
- Bruttó tömeg: 0,8 kg
- Magasság: 52 cm
- Hosszúság: 7,6 cm
- Szélesség: 9,6 cm



Kiadás dátuma:
2025-04-19
Verzió: 0.161

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com