

PHILIPS


Conduit mennyezeti/
fali spotlámpa, 3 db

Mennyezeti/fali
spotlápák

Fényforrás nélkül

Fekete és sárgaréz

ClickFix



8720169299955



Kiváló minőségű lámpa bármilyen fényhatásra tervezve

Illessze be otthonába ezt a praktikus Philips spotlámpát. Válassza ki a spot stílusához illeszkedő Philips GU10 LED fényforrást, amely kiváló minőségű és hosszú élettartamú fényt fog biztosítani.

Egyszerű használat

- Állítható fejú szpotlámpa
- Nem tartalmaz fényforrást

Könnyű beállítás

- ClickFix egyszerű felszerelés

Egyszerűen használható

- Ez a lámpatest tökéletes a falra vagy mennyezetre való szereléshez, és megjelenése a beltérhez igazítható.

Anyag és felületkezelés

- Kiváló minőségű anyagok

Fénypontok

Állítható fejű szpotlámpa



A szpotlámpa fejét mozgatva, forgatva vagy döntve oda irányíthatja a fényt, ahová szeretné.

Nem tartalmaz fényforrást

A lámpatest nem tartalmaz fényforrást, ezzel lehetővé teszi az ön számára, hogy olyan fénytípust válasszon, amely a legjobban illik a szoba hangulatához, és legjobban tükrözi az ön ízlését. A Philips LED-es fényforrás kiváló minőségű és hosszan tartó fényáramot biztosít.

ClickFix egyszerű felszerelés



Szerelje fel a spotlámpát saját maga, egyszerűen. A ClickFixnek köszönhetően nincs szükség plusz két kézre. Egyszerűen szerelje fel a konzolt a mennyezetre, csatlakoztassa a vezetékeket, majd kattintson és rögzítse a lámpát egy mozdulattal.

Falra vagy mennyezetre szerelhető Kiváló minőségű anyagok



Tartós és szép anyag a vonzó, hosszú távú befektetés érdekében.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fekete
- Anyag: Fém

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- click!FIX felszerelés: Igen
- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Nem
- Tartozék távvezérlő: Nem

A fény jellemzői

- Felfutási idő 60%-os fényáramig: <2

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Konyha, Hálószoba, Étkező, Garázs, Nappali, Hall
- Stílus: Kortárs
- Típus: Mennyezeti/fali szpotlámpák
- EyeComfort: Nem
- Extra funkciók: ClickFix

Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 150 mA

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,667 kg
- Teljes magasság: 91 mm
- Teljes hossz: 217 mm
- Teljes szélesség: 196 mm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Fényforrás típusa: LED
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- Szabályozható fényerejű lámpatest:
Nem
- Foglalat/fejelés: GU10
- Maximum teljesítményű
cserefényforrás: 5
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: I. osztályú – Földelt
- A fényforrások száma: 3

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek
funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak:
Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem
alkalmazható

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8720169299955
- Nettó tömeg: 0,67 kg
- Bruttó tömeg: 0,79 kg
- Magasság: 24 cm
- Hosszúság: 10 cm
- Szélesség: 24 cm



Kiadás dátuma:
2026-05-30
Verzió: 0.230

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezen alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com