

PHILIPS

Rover falilámpa

Fali lámpák

2700 K

Fekete

ClickFix;Vízálló



8720169300217



Stílusos LED tükörlámpa, amely kellő fényerővel világítja meg a fürdőszobáját

A Philips minden fürdőszobai világítási igényt kielégítő tükörlágítást kínál. Tükörlámpáinkat úgy terveztük, hogy párás körülmények között is működjenek, és védve legyenek a fröccsenő víz ellen. Lágy, meleg fehér LED-fény, amely kíméli a szemet. Négy egyszerű lépésben telepíthető a szabadalmaztatott Philips ClickFix telepítési rendszerrel. Robusztus anyagokból készült, amelyeket a tartósság és az esztétikai élmény jegyében választottunk ki.

Könnyű beállítás

- ClickFix egyszerű felszerelés

Alakítson ki egységes beltéri stílust

- tökéletesen illeszkedik más Philips fürdőszobai lámpákhoz

Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében

- Hosszú élettartam – akár 25 000 óra

Kiváló minőségű és kellemes fény a fürdőszobában is

- A fürdőszobában elengedhetetlen a jó megvilágítás

Kiváló minőségű fényforrás

- EyeComfort – szemkímélő világítás

Biztonság

- Nedvességálló

Tartósság

- Hosszan tartó kiváló minőség, akár évek után is

Fénypontok

ClickFix egyszerű felszerelés

Négy egyszerű lépésben telepítheti a szabadalmaztatott Philips ClickFix telepítési rendszerrel. A spotlámpát könnyedén felszerelheti önállóan. Egyszerűen szerelje fel a konzolt a mennyezetre, csatlakoztassa a vezetékeket, majd kattintsa be és rögzítse a lámpát egy mozdulattal.

Széles fürdőszoba-világítási portfólió

A Philips minden fürdőszobai világítási igényt kielégítő tükörvilágítást és mennyezeti spotlámpákat kínál

Hosszú élettartam – akár 25 000 óra



Ez a megbízható, kiváló minőségű LED-es lámpa akár 25 000 órán át világít. Nyugodt lehet, hogy évekig nem kell aggódnia a karbantartás miatt, miközben otthonában minden este hangulatos fényhatásban gyönyörködhet.

Jól látni több mint szükséges

Tisztálkodásnál rendkívül fontos, hogy jól lássa magát a tükörben, ezért minden lámpatestbe kiváló minőségű fényforrást építettünk. A fürdőszobai világítótestekben a legújabb energiatakarékos technológiát alkalmaztuk, amely kiváló megvilágítást kínál anélkül, hogy fénye éles vagy bántó lenne.

EyeComfort – szemkímélő világítás



A rossz minőségű fény szemfáradást okozhat. Mivel időnk jelentős részét beltérben töltjük, otthonunk megfelelő megvilágítása fontosabb, mint valaha. Annak érdekében, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy termékeink megfelelnek az EyeComfort követelményeknek, olyan szigorú teszteknek vetettük alá őket, mint a villanó, villogó, vakító fény, valamint a színvisszaadási vagy fényerő-szabályozási tesztek. Ez a Philips LED-es lámpatest teljes élettartama alatt kellemes fényt biztosít, így Ön több mint egy évtizeden át élvezheti az egyenletes fényminőséget, teljesítményt és szint.

Nedvességálló

A nedvességálló kialakításnak köszönhetően a terméket használhatja fürdőszobában, konyhában, erkélyen vagy más olyan helyeken, ahol a nedvesség lecsapódhat.

Tartós és hosszú élettartamú

Robusztus anyagokból készült, amelyeket a tartósság és a vizuális élmény jegyében választottunk ki. Hosszan tartó üzemelésre készült. Szerelje fel és felejtse el hosszú időre – nem kell a cserével bajlódnia. A kiváló minőségű anyagok az UV, a magas hőmérsékletű és egyéb tartóssági teszteknek is megfeleltek, így biztosítva a hosszú élettartamot.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fekete
- Anyag: Fém, Műanyag

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Névleges élettartam: 25 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- click!FIX felszerelés: Igen
- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Igen
- Tartozék távvezérlő: Nem

A fény jellemzői

- Színkonzisztencia: 6 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2700 K
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: 2
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 150

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Fürdőszoba, Hall
- Stílus: Kortárs
- Típus: Fali lámpák
- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort
- Extra funkciók: ClickFix, Vízálló

Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 75 mA

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.5
- Teljesítmény: 10

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,337 kg
- Teljes magasság: 72 mm
- Teljes hossz: 602 mm
- Teljes szélesség: 50 mm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- A lámpa teljes fényárama: 1500
- Fényforrás típusa: LED
- Színhőmérséklet: Meleg fehér fény
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- Szabályozható fényerejű lámpatest: Nem
- A mellékelt fényforrás energiaosztálya: D
- IP-kód: IP44
- Védelmi osztály: I. osztályú – Földelt
- Cserélhető fényforrás: Nem
- A fényforrások száma: 1

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8720169300217
- Nettó tömeg: 0,3 kg
- Bruttó tömeg: 0,38 kg
- Magasság: 62 cm
- Hosszúság: 7 cm
- Szélesség: 9 cm



Kiadás dátuma:
2026-05-30
Verzió: 0.303

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com