

# PHILIPS

Mennyezeti lámpa,  
10 W

Ultra-hatékony

4000 K

Fehér

Dupla fényerő

8720169301078



## Kellemes LED-világítás szemkímélő fénnel

Fényerőváltás: A Philips SceneSwitch LED mennyezeti lámpával 3 fényerőbeállítást élvezhet, ami igazodik ahhoz, amit éppen csinál. Kellemes világítás szemkímélő fénnel. Mindössze a meglévő kapcsolóra van szüksége. Színváltás: Változtassa meg a szoba hangulatát, hogy illeszkedjen ahhoz, amit éppen csinál. A Philips SceneSwitch LED mennyezeti lámpával könnyedén válthat fényerőt az erős fénytől a természetes fényen át a hangulatos melegig. Kellemes világítás szemkímélő fénnel. Nincs szükség fényerő-szabályozóra vagy további szerelésre. Mindössze a meglévő kapcsolóra van szüksége.

### Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében

- Kiváló minőségű LED-világítás

### A nappalijához és hálósobájához tervezve

- Teremtsen stílusos és barátságos hangulatot

### Fényhatás

- Ragyogó fény egyenletes eloszlással

# Fénypontok

## Kiváló minőségű LED-világítás



A Philips lámpa LED-technológiája a Philips egyedi fejlesztésű megoldása. Azonnal bekapcsol, optimális fényerőt

biztosít, és kiemeli otthona élénk színeit.

## Teremtsen stílusos hangulatot



Ez a lámpa követi az aktuális ízlést, trendeket és életstílust, gond nélkül beleolvad a dekorációba, és megteremti azt a fénykörnyezetet, amiről mindig is álmódott.

## Ragyogó fény egyenletes eloszlással

Ha igazán jól meg szeretné világítani szobáit, válassza ezt az egyenletes fényeloszlású lámpát, amely beragyogja a tér minden szegletét.

# Műszaki adatok

## A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Dimmelhető: Igen

## Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér
- Anyag: Műanyag

## Tartósság

- Átlagos élettartam (2,7 óra/nap működéssel számolva): 51 év(ek)
- Kapcsolási ciklusok száma: 25 000
- Névleges élettartam: 50 000

## Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

## További funkcióval/tartozékkal

- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Igen
- Tartozék távvezérlő: Nem

## A fény jellemzői

- Színkonzisztencia: 6 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 4000 K
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: 2
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 195

## Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Hálószoba, Étkező, Nappali
- Stílus: Modern
- Típus: Mennyezeti lámpák
- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort, UltraEfficient
- Extra funkciók: Kettős fényerő

## Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 95 mA

## Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.5

**A termék méretei és tömege**

- Nettó tömeg: 0,66 kg
- Teljes magasság: 50 mm

**Szervíz**

- Jótállás: 5 év

**Műszaki adatok**

- Átmérő: 320 mm
- A lámpa teljes fényárama: 1950
- Fényforrás típusa: LED
- Színhőmérséklet: Hideg fehér fény
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: II. osztály – Kettős szigetelésű

**A fényforrás**

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

**A következőket támogatja**

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

**Csomagolás mérete és tömege**

- EAN/UPC - termék: 8720169301078
- Nettó tömeg: 0,66 kg
- Bruttó tömeg: 0,91 kg
- Magasság: 35,2 cm
- Hosszúság: 6,8 cm
- Szélesség: 35,2 cm



Kiadás dátuma:  
2026-05-30  
Verzió: 0.189

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezen alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)