

PHILIPS

Mennyezeti lámpa,
10 W

Ultra-hatékony

4000 K

Fekete

Dupla fényerő

8720169301115



Kellemes LED-világítás szemkímélő fénnel

Fényerőváltás: A Philips SceneSwitch LED mennyezeti lámpával 3 fényerőbeállítást élvezhet, ami igazodik ahhoz, amit éppen csinál. Kellemes világítás szemkímélő fénnel. Mindössze a meglévő kapcsolóra van szüksége. Színváltás: Változtassa meg a szoba hangulatát, hogy illeszkedjen ahhoz, amit éppen csinál. A Philips SceneSwitch LED mennyezeti lámpával könnyedén válthat fényerőt az erős fénytől a természetes fényen át a hangulatos melegig. Kellemes világítás szemkímélő fénnel. Nincs szükség fényerő-szabályozóra vagy további szerelésre. Mindössze a meglévő kapcsolóra van szüksége.

Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében

- Kiváló minőségű LED-világítás

A nappalijához és hálósobájához tervezve

- Teremtsen stílusos és barátságos hangulatot

Fényhatás

- Ragyogó fény egyenletes eloszlással

Fénypontok

Kiváló minőségű LED-világítás



A Philips lámpa LED-technológiája a Philips egyedi fejlesztésű megoldása. Azonnal bekapcsol, optimális fényerőt

biztosít, és kiemeli otthona élénk színeit.

Teremtsen stílusos hangulatot



Ez a lámpa követi az aktuális ízlést, trendeket és életstílust, gond nélkül beleolvad a dekorációba, és megteremti azt a fénykörnyezetet, amiről mindig is álmódott.

Ragyogó fény egyenletes eloszlással

Ha igazán jól meg szeretné világítani szobáit, válassza ezt az egyenletes fényeloszlású lámpát, amely beragyogja a tér minden szegletét.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Dimmelhető: Igen

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fekete
- Anyag: Műanyag

Tartósság

- Átlagos élettartam (2,7 óra/nap működéssel számolva): 51 év(ek)
- Kapcsolási ciklusok száma: 25 000
- Névleges élettartam: 50 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Igen
- Tartozék távvezérlő: Nem

A fény jellemzői

- Színkonzisztencia: 6 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 4000 K
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: 2
- Fényhasznosítás (névleges): 195

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Hálószoba, Étkező, Nappali
- Stílus: Modern
- Típus: Mennyezeti lámpák
- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort, UltraEfficient
- Extra funkciók: Kettős fényerő

Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 95 mA

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.5

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,66 kg
- Teljes magasság: 50 mm

Szervíz

- Jótállás: 5 év

Műszaki adatok

- Átmérő: 320 mm
- A lámpa teljes fényárama: 1950
- Fényforrás típusa: LED
- Színhőmérséklet: Hideg fehér fény
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: II. osztály – Kettős szigetelésű

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8720169301115
- Nettó tömeg: 0,66 kg
- Bruttó tömeg: 0,91 kg
- Magasság: 35,2 cm
- Hosszúság: 6,8 cm
- Szélesség: 35,2 cm



Kiadás dátuma:
2026-05-30
Verzió: 0.191

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselőletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com