

# PHILIPS

Kapszula fényforrás  
40 W G9 G9

LED

2700 K

480 lm

15000 óra

Fényerő-szabályozás



8720169301573



## Fedezze fel a meleg fehér LED-fényt!

A Philips LED fényforrások gyönyörű, meleg fehér fényt, kivételesen hosszú élettartamot és azonnali, jelentős energiamegtakarítást biztosítanak. Ez a tiszta és elegáns kialakítású fényforrás tökéletes helyettesítője a hagyományos opál fényforrásoknak.

### **Kiváló minőségű fényforrás**

- A hagyományos izzólámpák igazi meleg fehér fénye

### **Válasszon fenntartható megoldást**

- Akár 80%-os energiamegtakarítás

### **Teremtse meg az otthona számára megfelelő világítást**

- Egyszerű LED mindennapos használatra

# Fénypontok

## A hagyományos izzólámpák igazi meleg fehér fénye



Ez a fényforrás 2700 K színhőmérsékletű, amely meleg, nyugodt, lazításhoz tökéletes környezetet biztosít. Ez a 2700 K-es

fényforrás ideális az otthoni világításhoz.

## Akár 80%-os energiamegtakarítás



Élvezze a LED-ek energiatakarékosságának előnyét, a fényminőség legkisebb romlása nélkül. A meglévő hagyományos izzólámpák cseréjével legalább 80%-os azonnali energiamegtakarítás érhető el.

## Egyszerű LED mindennapos használatra

A Philips mindennapos használatra készült LED-je tökéletes fényforrás az Ön alapvető világítási szükségleteihez. A Philips LED-termékektől elvárható szép fényt és megbízható teljesítményt nyújtja megfizethető áron.

# Műszaki adatok

## General

- Megfelel kiemelő világításhoz: Nem

## A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Nem irányított fényű gömb alakú
- Foglalat/fejelés: G9
- Fényforrás kialakítása: Matt
- Dimmelhető: Igen
- Fényforrás anyaga: Műanyag

## Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Környezeti hőmérséklet-tartomány: -20 – +45 °C
- Névleges élettartam: 15 000

## Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

## További funkcióval/tartozékkal

- Integrált LED: Igen

## A fény jellemzői

- A fény sugar szöge: 320
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2700 K
- Névleges fényáram: 480 lm
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: 0.5 s
- Korrelált színhőmérséklet (névleges): 2700
- Fényáram: 480 lm
- Stroboszkóp hatás (SVM): 0,4
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 120

**Egyéb**

- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort

**Egyéb jellemzők**

- CE jelölés: Igen
- Megfelel az EU RoHS irányelvnek: Igen

**Csomagolási információk**

- EAN: 8720169301573
- EOC: 872016930157300
- Termék megnevezése: LED 40W G9 WW 230V Dim SRT6

**Energiaellátás**

- Teljesítménytényező (tört): 0.5

**Energiafogyasztás**

- Teljesítménytényező: 0.5
- Feszültség: AC 220-240 V
- Teljesítmény: 40
- Energiatakarékossági címke (EEL): E
- Teljesítmény: 4
- Energiafogyasztás kWh/1000 óra: 4

**A termék méretei és tömege**

- Teljes magasság: 59 mm
- Teljes hossz: 59 mm
- Teljes szélesség: 18 mm

**Műszaki adatok**

- Frekvencia: 50-60
- Fényforrás típusa: LED
- EPREL-regisztrációs szám: 1932585
- Fényárammérési referencia: Sphere
- Szabályozható: Csak egyes fényerő-szabályozókkal
- Villogás (PstLM): 1
- Fejelés - foglalat: G9

**A fényforrás**

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

**A következőket támogatja**

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

**Csomagolás mérete és tömege**

- EAN/UPC - termék: 8720169301573
- Nettó tömeg: 0,01 kg
- Bruttó tömeg: 0,01 kg
- Magasság: 12,7 cm
- Hosszúság: 2,5 cm
- Szélesség: 6,3 cm



Kiadás dátuma:  
2026-06-10  
Verzió: 0.250

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)