

PHILIPS

Spot 60 W R7S R7S

LED

3000 K

950 lm

15000 óra



8720169301894



Ragyogó LED-világítás kiváló fényminőséggel

Ez az innovatív lineáris LED tökéletes helyettesítője a halogén R7S fejelésű lámpáknak, azonban az energiahatékonyság terén felülmúlja őket.

Kiváló minőségű fényforrás

- Hűvös, stimuláló fény

Válasszon egyszerű alternatívát a régi fényforrásai helyébe

- A ceruza halogénhez hasonló forma és méret

Válasszon fenntartható megoldást

- Akár 80%-os energiamegtakarítás

Fénypontok

3500 K [LED-lámpák]



Ez a 3500 K színhőmérsékletű fényforrás hűvös, stimuláló fényt bocsát ki, ami tökéletes olvasáshoz vagy a hívogató környezet megteremtéséhez barátok fogadásakor.

A ceruza halogén helyett



Gyönyörűen formált kialakításával és ismerős méreteivel ez a szabványos modern világító LED-ceruza a ceruza halogének tökéletes fenntartható kialakítású változata.

Akár 80%-os energiamegtakarítás



Élvezze a LED-ek energiatakarékosságának előnyét, a fényminőség legkisebb romlása nélkül. A meglévő hagyományos izzólámpák cseréjével legalább 80%-os azonnali energiamegtakarítás érhető el.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Nem irányított fényű reflektor
- Foglalat/fejelés: R7s
- Szabályozható: Nem
- Fényforrás kialakítása: Átlátszó
- Fényforrás anyaga: Átlátszó műanyag

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Névleges élettartam: 15 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

A fény jellemzői

- A fénysugár szöge: 300 fok
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 3000 K
- Névleges fényáram: 950 lm
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 135 lm/W

Egyéb

- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort

Csomagolási információk

- EAN: 8720169301894
- EOC: 872016930189400
- Termék megnevezése: LED 60W R7S 78mm WH RF ND SRT4

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.5
- Feszültség: AC 220-240 V
- Teljesítmény: 60 W
- Energiatakarékossági címke (EEL): D
- Teljesítményfelvétel: 7 W
- Energiafogyasztás kWh/1000 óra: 7

A termék méretei és tömege

- Teljes magasság: 78 mm
- Teljes hossz: 78 mm
- Teljes szélesség: 28 mm

Műszaki adatok

- Frekvencia: 50-60
- EPREL-regisztrációs szám: 1932586

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8720169301894
- Nettó tömeg: 0,04 kg
- Bruttó tömeg: 0,06 kg
- Magasság: 12,7 cm
- Hosszúság: 3 cm
- Szélesség: 6,3 cm



Kiadás dátuma:
2025-09-20
Verzió: 0.264

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezen alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com