

PHILIPS

Sparkle
süllyesztett lámpa

Süllyesztett lámpák

2700 K

Fekete

szabályozható



8720169304093



Kellemes LED-világítás szemkímélő fénnel

A Philips szabályozható, LED süllyesztett spotlámpáival könnyedén tompíthatja a mindennapi ragyogó fényt kényelmes erősségűre.

Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében

- Kiváló minőségű LED-világítás

Fényhatás

- Erőteljes, irányított fénysugár

Vezérlőelem

- szabályozható

Tartósság

- Hosszú, akár 20 000 órás élettartam

Fénypontok

Kiváló minőségű LED-világítás



A Philips lámpa LED-technológiája a Philips egyedi fejlesztésű megoldása.

Azonnal bekapcsol, optimális fényerőt biztosít, és kiemeli otthona élénk színeit.

Erőteljes, irányított fénysugár

Íranyítsa a fényt tárgyakra, egy étkezőasztalra vagy más belső elemekre, hogy felhívja a figyelmet egy adott stílusjegyre.

szabályozható

Változtassa meg a környezete hangulatát a LED fényerejének csökkentésével – a ragyogó fehér fénytől a hangulatos izzásig – akár csak a hagyományos lámpáknál.

Hosszú, akár 20 000 órás élettartam

A Philips LED-technológia a termék élettartamát akár 20 000 órára is meghosszabbítja.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fekete
- Anyag: Fém, Műanyag

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 10 000
- Névleges élettartam: 20 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Igen
- Tartozék távvezérlő: Nem

A fény jellemzői

- A fénysugár szöge: 36 fok
- Színkonzisztencia: 6 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2700 K
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: 2
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 64 lm/W

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Hálószoba, Étkező, Garázs, Hall, Iroda, Konyha, Nappali
- Stílus: Modern
- Típus: Süllyesztett lámpák
- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort
- Extra funkciók: Szabályozható

Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 29 mA

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.8
- Teljesítményfelvétel: 5

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,118 kg
- Süllyesztett távolság: 20 mm
- Teljes magasság: 60 mm
- Süllyesztett mennyezeti kivágás: 7.0 cm x 7.0 cm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Átmérő: 85 mm
- A lámpa teljes fényárama: 350
- Színhőmérséklet: 2700
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- Szabályozható fényerejű lámpatest:
Igen
- IP-kód: IP20 | Ujjak behatolása ellen
védett
- Védelmi osztály: II. osztály – Kettős
szigetelésű
- A fényforrások száma: 1



Kiadás dátuma:
2025-09-03
Verzió: 0.208

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezen alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com