

PHILIPS

Diamond Cut
UltraEfficient süllyesztett
lámpa

Ultra-hatékony

3000 K

Fehér

8720169308206



UltraEfficient mélysugárzó, mely a legenergiatakarékosabb megoldást kínálja Önnek

A Philips kifejlesztett egy ultrahatékony mélysugárzót, amely új technológiával csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást, az anyag hulladékot és az energiafogyasztást. Lenyűgöző, 50 000 órás élettartamával több mint háromszor tovább használható, mint a Philips azonos kategóriájú LED mélysugárzói – és az energiafogyasztása is 50%-kal alacsonyabb. Pontosan azt nyújtja, amire egy fenntarthatóbb bolygó megteremtéséhez szükség van.

Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében

- A Philips 5 év garanciát nyújt a LED modulra és meghajtóra.

Fényhatás

- Kiváló minőségű diffúzorEgyenletes eloszlású, lágy fény

Anyag és felületkezelés

- Kiváló minőségű fém anyag

Fénypontok

5 év garancia a LED-rendszerre



A lámpára érvényes általános 2 év garancián felül a Philips 5 év garanciát nyújt a LED-rendszerre, ami alatt a lámpában található LED-modul és a meghajtó értendő.

Kiváló minőségű diffúzorEgyenletes eloszlású, lágy fény



Ez a kiváló minőségű diffúzor egyenletes, lágy fényvel világítja meg a szobákat.

Kiváló minőségű fém anyag



Ellenálló és vonzó megjelenésű anyag a kiváló megjelenésért.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér
- Anyag: Fém, Műanyag

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 25 000
- Névleges élettartam: 50 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Igen
- Tartozék távvezérlő: Nem

A fény jellemzői

- A fénysugár szöge: 110
- Színkonisztencia: 5 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 3000 K
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: 2
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 161

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Konyha, Hálószoba, Étkező, Nappali, Iroda
- Stílus: Kortárs
- Típus: Süllyesztett lámpák
- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort, UltraEfficient

Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 53 mA

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.45
- Teljesítmény: 6,5

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,191 kg
- Süllyesztett távolság: 0 mm
- Teljes magasság: 49,5 mm
- Teljes hossz: 170 mm
- Teljes szélesség: 170 mm
- Süllyesztett mennyezeti kivágás: 15.0 cm x 15.0 cm

Szerviz

- Jótállás: 5 év

Műszaki adatok

- Átmérő: 170 mm
- A lámpa teljes fényárama: 1050
- Fényforrás típusa: LED
- Színhőmérséklet: Fehér fény
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- Szabályozható fényerejű lámpatest: Nem
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: II. osztály – Kettős szigetelésű
- A fényforrások száma: 1

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8720169308206
- Nettó tömeg: 0,19 kg
- Bruttó tömeg: 0,24 kg
- Magasság: 17,3 cm
- Hosszúság: 17,3 cm
- Szélesség: 5,7 cm



Kiadás dátuma:
2026-06-13
Verzió: 0.185

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com