

PHILIPS

LEDtube EM T5

LED

300 mm

4000 K

G5



8720169308886



Munkafelületek tartós, LED megvilágítása kiváló fényminőséggel

A Philips LED-fénycsövekre váltás gyors és egyszerű módja annak, hogy régi fénycsöveit modern és hatékony LED-technológiára cserélje. Ez a Philips LED-fénycső tökéletes azokra a helyekre, ahol sok fény kell.

Kiváló minőségű fényforrás

- Szemnyugtató hatású

Válasszon fenntartható megoldást

- Élvezze a LED-ek energiatakarékosságát a fényminőség áldozata nélkül. Azonnali több mint 60%-os energiamegtakarítás a meglévő fénycsövek cseréjével (2023 óta tiltja az EU szabályozása).

Kiváló minőségű LED-es fényforrás, évtizedekig tartó világitásra tervezve

- A 25 000 órás élettartamnak köszönhetően csökkentheti a fényforrások gyakori cseréjével járó gondokat, és több mint 25 éven át élvezheti a tökéletes világitási megoldást.

Válassza a régi fénycsövek egyszerű cseréjét

- Elektromagnetikus előtétekkel való működésre tervezték.

Fénypontok

Arra terveztük, hogy kíméletes legyen a szemmel



Egyértelmű tény, hogy az éles fény bántja a szemet. A túl fényes világítás szemkápráztató. Ha viszont túl lágy, akkor csak hunyorog az ember. Most olyan lágy LED-megvilágítás érhető el, amely kíméli a szemet, és tökéletes hangulatot teremt az Ön otthonában.

Több mint 60% energiát takarít meg a régi fénycsövekhez képest
Hosszú, 25 000 órás élettartam
Kompatibilis az elektromagnetikus előtétetekkel

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: T5
- Foglalat/fejelés: G5
- Fényforrás kialakítása: Matt
- Dimmelhető: Nem
- Fényforrás anyaga: Üveg

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 200 000
- Névleges élettartam: 25 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Integrált LED: Igen

A fény jellemzői

- A fénysugár szöge: 220
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 4000 K
- Névleges fényáram: 630 lm
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 140

Egyéb

- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort

Csomagolási információk

- EAN: 8720169308886
- EOC: 872016930888600
- Termék megnevezése: LED T5 mini 4.5W G5 CW 1CT/12

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.5
- Feszültség: AC 220-240 V
- Energiatakarékossági címke (EEL): D
- Teljesítmény: 4,5
- Energiafogyasztás kWh/1000 óra: 5

A termék méretei és tömege

- Teljes magasság: 302 mm
- Teljes hossz: 302 mm
- Teljes szélesség: 19 mm

Műszaki adatok

- Frekvencia: 50-60
- Fényforrás típusa: LED
- EPREL-regisztrációs szám: 1852428
- Előtét-kompatibilitás: EM

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8720169308886
- Nettó tömeg: 0,06 kg
- Bruttó tömeg: 0,08 kg
- Magasság: 37,5 cm
- Hosszúság: 3,1 cm
- Szélesség: 2,4 cm



Kiadás dátuma:
2026-06-10
Verzió: 0.190

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com