

# PHILIPS

Univerzális T8 LED-  
fénycső

LED


1500 mm

4000 K

G13



8720169309449



## Munkafelületek tartós, LED megvilágítása kiváló fényminőséggel

A Philips LED-fénycsövekre váltás gyors és egyszerű módja annak, hogy régi fénycsöveit modern és hatékony LED-technológiára cserélje. Ez a Philips LED-fénycső tökéletes azokra a helyekre, ahol sok fény kell.

### Kiváló minőségű fényforrás

- Szemnyugtató hatású

### Válasszon fenntartható megoldást

- Élvezze a LED-ek energiatakarékosságát a fényminőség áldozata nélkül. Azonnali több mint 60%-os energiamegtakarítás a meglévő fénycsövek cseréjével (2023 óta tiltja az EU szabályozása).

### Kiváló minőségű LED-es fényforrás, évtizedekig tartó világításra tervezve

- A 35 000 órás élettartamnak köszönhetően csökkentheti a fényforrások gyakori cseréjével járó gondokat, és több mint 35 éven át élvezheti a tökéletes világítási megoldást.

### Válassza a régi fénycsövek egyszerű cseréjét

- Hogy ne kelljen találgatni. Elektronikus és elektromagnetikus előtétekkel is működik.

# Fénypontok

**Arra terveztük, hogy kíméletes legyen a szemmel**



Egyértelmű tény, hogy az éles fény bántja a szemet. A túl fényes világítás szemkápráztató. Ha viszont túl lágy, akkor csak hunyorog az ember. Most olyan lágy LED-megvilágítás érhető el, amely kíméli a szemet, és tökéletes hangulatot teremt az Ön otthonában.

**Több mint 60% energiát takarít meg a régi fénycsövekhez képest**  
**Hosszú, 35 000 órás élettartam**  
**Univerzális kompatibilitásra tervezve**

## Műszaki adatok

### A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: T8
- Foglalat/fejelés: G13
- Fényforrás kialakítása: Matt
- Dimmelhető: Nem
- Fényforrás anyaga: Üveg

### Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Névleges élettartam: 35 000

### Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

### További funkcióval/tartozékkal

- Integrált LED: Igen

### A fény jellemzői

- A fény sugar szöge: 240
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 4000 K
- Névleges fényáram: 2700 lm
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 117

### Egyéb

- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort

### Csomagolási információk

- EAN: 8720169309449
- EOC: 872016930944900
- Termék megnevezése: LED T8 UN 1500mm 23W G13 CW HO 1CT/4

### Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.9
- Feszültség: AC 220-240 V
- Energiatakarékossági címke (EEL): E
- Teljesítmény: 23
- Energiafogyasztás kWh/1000 óra: 23

### A termék méretei és tömege

- Teljes magasság: 1 514 mm
- Teljes hossz: 1 514 mm
- Teljes szélesség: 28 mm

### Műszaki adatok

- Frekvencia: 50-60
- Fényforrás típusa: LED
- EPREL-regisztrációs szám: 1932579
- Előtét-kompatibilitás: Univerzális

### A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

#### A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

#### Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8720169309449
- Nettó tömeg: 0,25 kg
- Bruttó tömeg: 0,32 kg
- Magasság: 157,7 cm
- Hosszúság: 3,1 cm
- Szélesség: 3,1 cm



Kiadás dátuma:  
2026-06-10  
Verzió: 0.208

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)