

# PHILIPS

Fényszalag, 30 m-  
es, RGB

Fényszalagok

RGB

Fehér

Dimmelhető; RGB

8720169322554



## Kellemes fény és kiemelkedő stílus

Változtassa szobája hangulatát aktuális tevékenysége szerint!

**Ambient light effect**

• Hangulatlámpa mód

# Fénypontok

## Hangulatfény mód

A Hangulatfény móddal kellemes, meghitt légkört alakíthat ki.

# Műszaki adatok

## A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Dimmelhető: Igen

## Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér
- Anyag: Műanyag

## Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Névleges élettartam: 15 000

## Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

## További funkcióval/tartozékkal

- Távvezérlővel szabályozható: Igen
- Integrált LED: Igen
- Be- és kikapcsoló a vezetéken: Igen
- Tartozék tápegységgel: Igen
- Tartozék távvezérlő: Igen

## A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): >60
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: 2

## Fényfüzér/fényszalag

- Toldhatóság: Nem

## Egyéb

- Különösen a következőkre tervezve:: Konyha, Hálószoza, Étkező, Nappali, Hall, Szórakoztatószoba
- Stílus: Kortárs
- Típus: Fényszalagok
- EyeComfort: Nem
- Extra funkciók: Szabályozható, RGB-színek

## Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 130 mA

## Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.7

## A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,43 kg
- Teljes magasság: 2,1 mm
- Teljes hossz: 30 000 mm
- Teljes szélesség: 10 mm

## Szerviz

- Jótállás: 2 év

## Műszaki adatok

- A lámpa teljes fényárama: -
- Fényforrás típusa: LED
- Színhőmérséklet: Színes fény (RGB)
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- IP-kód: IP20 | Ujjak behatolása ellen védett
- Védelmi osztály: II. osztály – Kettős szigetelésű

## A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

## A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

**Csomagolás mérete és tömege**

- EAN/UPC - termék: 8720169322554
- Nettó tömeg: 0,63 kg
- Bruttó tömeg: 0,83 kg
- Magasság: 18,7 cm
- Hosszúság: 8,2 cm
- Szélesség: 18,9 cm



Kiadás dátuma:  
2026-05-30  
Verzió: 0.163

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)