

PHILIPS

Fényforrás 40 W
A60 E27

LED

6500 K

470 lm

15000 óra



8720169324077



Ragyogó LED megvilágítás kiváló fényminőséggel

A Philips LED fényforrások hideg fehér világítást biztosítanak kivételesen hosszú élettartam és azonnali, jelentős energiamegtakarítás mellett. Ez a tiszta és elegáns kialakítású fényforrás tökéletes helyettesítője a hagyományos matt fényforrásoknak.

Kiváló minőségű fényforrás

- Szemnyugtató hatású

Válasszon egyszerű alternatívát a régi fényforrásai helyébe

- A normál hagyományos izzólámpákhoz hasonló forma és méret

Válasszon fenntartható megoldást

- Hosszú élettartamú fényforrások – akár 15 évig használhatók

Fénypontok

Arra tervezve, hogy kíméletes legyen a szemmel



Egyértelmű tény, hogy az éles fény bántja a szemet. A túl fényes világítás szemkápráztató. Ha viszont túl lágy, akkor csak hunyorog az ember. Most olyan lágy LED-megvilágítás érhető el, amely kíméli a szemet, és tökéletes hangulatot teremt az Ön otthonában.

A normál hagyományos izzólámpákhoz hasonló forma és méret



Gyönyörűen formált kialakítású és ismerős méretű, energiatakarékos, korszerű LED fényforrás. A normál hagyományos fényforrások tökéletes, tartós kialakítású, fenntartható változata. Brad, nézd meg újra ezt a szöveget. Nem hangzik jól.

15 000 óra névleges átlagos élettartam



Az akár 15 000 óra élettartam révén csökkentheti a fényforrások gyakori cseréjével járó gondot, és élvezheti a tökéletes világítás előnyeit több mint 15 éven át.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Nem irányított fényű fényforrás
- Foglalat/fejelés: E27
- Szabályozható: Nem
- Fényforrás kialakítása: Matt
- Fényforrás anyaga: Műanyag

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Névleges élettartam: 15 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

A fény jellemzői

- A fénysugár szöge: 150 fok
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 6500 K
- Névleges fényáram: 470 lm
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 111 lm/W

Egyéb

- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort

Csomagolási információk

- EAN: 8720169324077
- EOC: 872016932407700
- Termék megnevezése: LED 40W A60 E27 CDL FR ND 1SRT4

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.48
- Feszültség: AC 220-240 V
- Teljesítmény: 40 W
- Energiatakarékosági címke (EEL): E
- Teljesítményfelvétel: 4,2 W
- Energiafogyasztás kWh/1000 óra: 5

A termék méretei és tömege

- Teljes magasság: 107 mm
- Teljes hossz: 107 mm
- Teljes szélesség: 60 mm

Műszaki adatok

- Frekvencia: 50-60
- EPREL-regisztrációs szám: 1930256
- használható zárt lámpatestekben? No

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8720169324077
- Nettó tömeg: 0,02 kg
- Bruttó tömeg: 0,04 kg
- Magasság: 14,6 cm
- Hosszúság: 6,5 cm
- Szélesség: 6,3 cm



Kiadás dátuma:
2025-09-13
Verzió: 0.203

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com