

# PHILIPS

Fényforrás 75 W  
A60 E27

LED

4000 K

1055 lm

15000 óra



8720169324213



## Ragyogó LED megvilágítás kiváló fényminőséggel

A Philips LED fényforrások hideg fehér világítást biztosítanak kivételesen hosszú élettartam és azonnali, jelentős energiamegtakarítás mellett. Ez a tiszta és elegáns kialakítású fényforrás tökéletes helyettesítője a hagyományos matt fényforrásoknak.

### **Kiváló minőségű fényforrás**

- Szemnyugtató hatású

### **Válasszon egyszerű alternatívát a régi fényforrásai helyébe**

- A normál hagyományos izzólámpákhoz hasonló forma és méret

### **Válasszon fenntartható megoldást**

- Hosszú élettartamú fényforrások – akár 15 évig használhatók

# Fénypontok

**Arra terveztük, hogy kíméletes legyen a szemmel**



Egyértelmű tény, hogy az éles fény bántja a szemet. A túl fényes világítás szemkápráztató. Ha viszont túl lágy, akkor csak hunyorog az ember. Most olyan lágy LED-megvilágítás érhető el, amely kíméli a szemet, és tökéletes hangulatot teremt az Ön otthonában.

**A normál hagyományos izzólámpákhoz hasonló forma és méret**



Gyönyörűen formált kialakítású és ismerős méretű, energiatakarékos, korszerű LED fényforrás. A normál hagyományos fényforrások tökéletes, tartós kialakítású, fenntartható változata. Brad, nézd meg újra ezt a szöveget. Nem hangzik jól.

**15 000 óra névleges átlagos élettartam**



Az akár 15 000 óra élettartam révén csökkentheti a fényforrások gyakori cseréjével járó gondot, és élvezheti a tökéletes világítás előnyeit több mint 15 éven át.

## Műszaki adatok

### A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Nem irányított fényű fényforrás
- Foglalat/fejelés: E27
- Fényforrás kialakítása: Matt
- Dimmelhető: Nem
- Fényforrás anyaga: Műanyag

### Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Névleges élettartam: 15 000

### Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

### További funkcióval/tartozékkal

- Integrált LED: Igen

### A fény jellemzői

- A fénysugár szöge: 150
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 4000 K
- Névleges fényáram: 1055 lm
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 111

### Egyéb

- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort

### Csomagolási információk

- EAN: 8720169324213
- EOC: 872016932421300
- Termék megnevezése: LED 75W A60 E27 CW FR ND 1SRT4

### Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0,6
- Feszültség: AC 220-240 V
- Teljesítmény: 75
- Energiatakarékosági címke (EEL): E
- Teljesítmény: 9,5
- Energiafogyasztás kWh/1000 óra: 10

#### A termék méretei és tömege

- Teljes magasság: 109 mm
- Teljes hossz: 109 mm
- Teljes szélesség: 60 mm

#### Műszaki adatok

- Frekvencia: 50-60
- Fényforrás típusa: LED
- EPREL-regisztrációs szám: 1930255

#### A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

#### A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

#### Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8720169324213
- Nettó tömeg: 0,03 kg
- Bruttó tömeg: 0,05 kg
- Magasság: 14,6 cm
- Hosszúság: 6,5 cm
- Szélesség: 6,3 cm



Kiadás dátuma:  
2026-06-10  
Verzió: 0.183

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)