

# PHILIPS

Lysin falilámpák  
EU,

Ultratakarékos napelemes  
rendszer

2700 K

Fekete

Alkonyattól  
hajnalig;Érzékelő;Napelemes;Ví  
zálló



8720169361867



## Valóban hosszú élettartamú a cserélhető fényforrással és elemekkel

A Philips Lysin egy megbízható napelemes lámpa, amely hosszú ideig használható, csökkenti az energiafogyasztást és támogatja a fenntarthatóságot; a cserélhető fényforrással és elemekkel valóban hosszú élettartamú. A PowerShield bevonatnak köszönhetően az Ön kültéri lámpái hosszú ideig szépek maradnak.

### Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében

- Ultratakarékos napelemes rendszer

### Vigyen stílust kertjébe

- Stílusos és modern forma az Ön kertje számára

### Prémium minőség

- Tartós kialakítás PowerShield bevonattal

### Szabadtéri használatra

- IP44 – időjárásálló

8720169361867

**Különleges jellemzők**

- Beépített mozgásérzékelő és alkonyat-pirkadat kapcsoló

**Kiváló minőségű fényforrás**

- Meleg fehér fény (2700 K)

# Fénypontok

## Ultratakarékos napelemes rendszer



A Philips Ultra Efficient Solar rendszerrel ezek a lámpatestek akár 35 órán át világítanak teljesen feltöltött akkumulátorral. Élvezze a ragyogó fényt egész éjszaka, illetve rossz vagy borult időben is.

## Stílusos és modern forma az Ön kertje számára

A Philips modern formája, az egyben stílusos és letisztult tervezés tökéletesen beleolvad a kert vagy a terasz világába, így mind éjjel, mind pedig nappal gyönyörű megjelenést kölcsönöz a termékválaszték egésze számára. Lámpák széles választékából válogathat, így biztosan talál az Ön kültéri területéhez illő és az Ön ízlésének megfelelő terméket.

## Tartós kialakítás



A PowerShield védi ahhoz, hogy kültéri lámpái kiváló állapotban maradjanak, az Interpon, az AkzoNobel egyik márkája által gyártott, kiváló minőségű porfestéket használunk. A hagyományos festékeknél keményebb, véd a kifakulástól, a karcolásoktól, a horpadásoktól és a rozsdától a hosszúan tartó szépség és teljesítmény érdekében.

## IP44 – időjárásálló



Ezt a Philips kültéri lámpát kifejezetten párás kültéri környezetben való használatra terveztük, ezért szigorú teszteknek vetettük alá vízállósága biztosítása érdekében. IP44 besorolása azt jelenti, hogy védett a por és ráfröccsenő víz ellen, ezért ideális általános kültéri használatra.

## Beépített mozgásérzékelő és alkonyat-pirkadat kapcsoló



A beépített mozgásérzékelőnek köszönhetően ezek a lámpák automatikusan üdvözlik önt, amikor sötétedés után hazatér, vagy az esti látogatóit. Az egyedülálló alkonyat-pirkadat kapcsoló automatikusan bekapcsolja a lámpákat, amikor kint besötétedik – tökéletes választás a hosszú nyári estekre vagy a biztonság növelésére.

## Meleg fehér fény (2700 K)



Tudta-e, hogy a fehér fény különböző árnyalatait különböző színhőmérsékletekkel jelölik, amelyeket Kelvinben (K) mérnek? Az alacsonyabb színhőmérséklet meleg, kellemes fehér fényt, míg a magasabb színhőmérséklet hűvös, energikusabb fehér fényt jelent. Ez a 2700 K színhőmérsékletű lámpa meleg, megnyugtató fényt sugároz.

# Műszaki adatok

## Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fekete
- Anyag: Fém, Műanyag

## Tartósság

- Névleges élettartam: 15 000

## Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

## További funkcióval/tartozékkal

- Ellenáll a pornak és a rozsdának: Igen
- Kétirányú fénysugár: Nem
- Alkonykapcsoló: Igen
- Teljesen időjárásálló: Igen
- Integrált LED: Igen
- Mozcásérzékelő: Igen
- Napenergia: Igen
- Központi elem: Nem

## A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2700 K

## Egyéb

- Különösen a következőre tervezték: Kert, Patio
- Stílus: Kortárs
- Típus: Fali lámpák
- EyeComfort: Nem
- LED-es innovációk: UltraEfficient
- Extra funkciók: Alkonyattól pirkadatig, Érzékelő, Napenergiával működő termékek, Vízálló

## Energiafogyasztás

- Teljesítmény: 3,2

## A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 1,5606 kg
- Teljes magasság: 280 mm
- Teljes hossz: 190 mm
- Teljes szélesség: 200 mm

## Szerviz

- Jótállás: 2 év

## Műszaki adatok

- A lámpa teljes fényárama: 500/25
- Fényforrás típusa: LED
- Színhőmérséklet: Meleg fehér fény
- Hálózati tápellátás: DC 4
- Szabályozható fényerejű lámpatest: Nem
- IP-kód: IP44
- Védelmi osztály: III. osztály – Biztonságos törpefeszültségű
- Cserélhető fényforrás: Igen
- A fényforrások száma: 1

## A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

## A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kompatibilis operációs rendszerek: Nem alkalmazható
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

## Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8720169361867
- Nettó tömeg: 1,53 kg
- Bruttó tömeg: 2 kg
- Magasság: 33,5 cm
- Hosszúság: 23,5 cm
- Szélesség: 23,5 cm



Kiadás dátuma:  
2026-06-27  
Verzió: 0.236

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)