

PHILIPS

Filament fényforrás
ST64 40K


Ultratakarékos napelemes
rendszer

4000 K

Üveg

Napenergiával működő
termékek

8720169362000



Valóban hosszú élettartamú a cserélhető fényforrással és elemekkel

Kifejezetten UltraEfficient kültéri lámpatestekhez tervezett Philips napelemes fényforrás.

Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében

- Hosszú élettartam – akár 15 000 óra

Kiváló minőségű fényforrás

- Hideg fehér fény (4000 K)

Fénypontok


Hosszú élettartam – akár 15 000 óra



Ez a megbízható, kiváló minőségű LED-es lámpa akár 15 000 órán át világít. Nyugodt lehet, hogy évekig nem

kell aggódnia a karbantartás miatt, miközben minden este gyönyörködhet a tökéletes kerti fényben.

Hideg fehér fény (4000 K)



Tudta-e, hogy a fehér fény különböző árnyalatait különböző színhőmérsékletekkel jelölik, amelyeket Kelvinben (K) mérnek? Az alacsonyabb színhőmérséklet meleg, kellemes fehér fényt, míg a magasabb színhőmérséklet hűvös, energikusabb fehér fényt jelent. Ez a 4000 K színhőmérsékletű lámpa hideg fehér fényt sugároz.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Áttetsző
- Anyag: Üveg

Tartósság

- Névleges élettartam: 15 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Ellenáll a pornak és a rozsdának: Igen
- Kétirányú fénysugár: Nem
- Alkonykapcsoló: Nem
- Teljesen időjárásálló: Nem
- Integrált LED: Igen
- Mozgásérzékelő: Nem
- Napenergia: Nem
- Központi elem: Nem

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 4000 K

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve::
Kert, Patio
- Stílus: Kortárs
- Típus: Kiegészítők
- LED-es innovációk: UltraEfficient
- Extra funkciók: Napenergiával működő termékek

Energiafogyasztás

- Teljesítmény: 2,5

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,04 kg
- Teljes magasság: 130 mm
- Teljes hossz: 60 mm
- Teljes szélesség: 60 mm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- A lámpa teljes fényárama: 500
- Fényforrás típusa: Nem alkalmazható
- Színhőmérséklet: Hideg fehér fény
- Hálózati tápellátás: DC 27
- Szabályozható fényerejű lámpatest:
Nem
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: III. osztály –
Biztonságos törpefeszültségű
- A fényforrások száma: 1

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek
funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak:
Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem
alkalmazható

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8720169362000
- Nettó tömeg: 0,04 kg
- Bruttó tömeg: 0,1 kg
- Magasság: 15,5 cm
- Hosszúság: 8,5 cm
- Szélesség: 8,5 cm



Kiadás dátuma:
2026-05-30
Verzió: 0.265

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com