

# PHILIPS

Tylus falilámpatest  
6 W

Ultratakarékos napelemes  
rendszer

3000 K

Fekete

Érzékelő; Szolár; Vízálló



8720169362208



## Hosszú élettartamú napelemes kerti lámpa, minden évszakra

A Philips kifejlesztett egy ultratakarékos, napelemes kültéri LED-lámpát, amely új technológiát alkalmaz a szén-dioxid-kibocsátás, az energiafelhasználás és a hulladék mennyiségének csökkentésére. Elképesztő, 50 000 órás élettartama több mint 5-ször hosszabb, mint a Philips kültéri LED-es versenytársainál. Pontosan azt nyújtja, amire egy fenntarthatóbb bolygó megteremtéséhez szükség van.

### Könnyű beállítás

- Nincs szükség kábelezésre

### Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében

- Hosszú élettartam – akár 50 000 óra

### Prémium minőség

- Kiváló minőségű anyagok

### Szabadtéri használatra

- IP44 – időjárásálló

8720169362208

**Különleges jellemzők**

- Mozgásérzékelő, a kényelem és biztonság érdekében

**Kiváló minőségű fényforrás**

- Ragyogó fehér fény (3000 K)

# Fénypontok

### Nincs szükség kábelezésre



Ez a lámpa teljes egészében napenergiával működik, ezért nincs szükség kábelezésre, és könnyen el- és áthelyezhető bárhol a kertben vagy más kültéri helyen.

### Hosszú élettartam – akár 50 000 óra



Ez a megbízható, kiváló minőségű LED-es lámpa akár 50 000 órán át világít. Nyugodt lehet, hogy évekig nem kell aggódnia a karbantartás miatt, miközben otthonában minden este hangulatos fényhatásban gyönyörködhet.

### Kiváló minőségű anyagok



A Philips kültéri lámpa kiváló minőségű anyagokból készült, pazar kivitelezéssel. Ez a robusztus termék bármilyen időjárásban ellenáll a rozsdásodásnak, így hosszan tartó használatot biztosít.

### IP44 – időjárásálló




Ezt a Philips kültéri lámpát kifejezetten párás kültéri környezetben való használatra terveztük, ezért szigorú teszteknek vetettük alá vízállósága biztosítása érdekében. IP44 besorolása azt jelenti, hogy védett a por és ráfröccsenő víz ellen, ezért ideális általános kültéri használatra.

### Mozgásérzékelő, a kényelem és biztonság érdekében



A mozgásérzékelő gondoskodik arról, hogy hazatértekor Önt fény fogadja, vagy tudatja Önnel, ha valaki az Ön kertjében jár.

### Ragyogó fehér fény (3000 K)



Tudta-e, hogy a fehér fény különböző árnyalatait különböző színhőmérsékletekkel jelölik, amelyeket Kelvinben (K) mérnek? Az alacsonyabb színhőmérséklet meleg, kellemes fehér fényt, míg a magasabb színhőmérséklet hűvös, energikusabb fehér fényt jelent. Ez a 3000 K színhőmérsékletű lámpa ragyogó fehér fényt sugároz.

# Műszaki adatok

## Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fekete
- Anyag: Műanyag

## Tartósság

- Névleges élettartam: 50 000

## Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

## További funkcióval/tartozékkal

- Ellenáll a pornak és a rozsdának: Igen
- Kétirányú fénysugár: Nem
- Alkonykapcsoló: Igen
- Teljesen időjárásálló: Igen
- Integrált LED: Igen
- Mozgásérzékelő: Igen
- Napenergia: Igen
- Központi elem: Nem

## A fény jellemzői

- A fénysugár szöge: 120
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 3000 K

## Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Kert, Patio
- Stílus: Kortárs
- Típus: Fali lámpák
- EyeComfort: Nem
- LED-es innovációk: UltraEfficient
- Extra funkciók: Érzékelő, Napenergiával működő termékek, Vízálló

## Energiafogyasztás

- Teljesítmény: 6

## A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,84 kg
- Teljes magasság: 160 mm
- Teljes hossz: 170 mm
- Teljes szélesség: 150 mm

## Szerviz

- Jótállás: 5 év

## Műszaki adatok

- A lámpa teljes fényárama: 1000/50
- Fényforrás típusa: LED
- Színhőmérséklet: Fehér fény
- Hálózati tápellátás: DC 4
- Szabályozható fényerejű lámpatest: Nem
- IP-kód: IP44
- Védelmi osztály: III. osztály – Biztonságos törpefeszültségű
- Cserélhető fényforrás: Nem

## A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

## A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

## Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8720169362208
- Nettó tömeg: 0,84 kg
- Bruttó tömeg: 1,05 kg
- Magasság: 18,5 cm
- Hosszúság: 21,5 cm
- Szélesség: 17,5 cm



Kiadás dátuma:  
2026-06-13  
Verzió: 0.280

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezen alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)