

PHILIPS

Lois fali lámpatest
50 W

Kültéri lámpatestek

5000 K

Fekete

Vízálló



8720169365285



Erőteljes fény, hosszan tartó minőség

A Philips Lois kültéri fényvető erőteljes fényt biztosít strapabíró kialakítással, hogy hosszan tartó megvilágítást biztosítson a kertjében.

Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében

- Hosszú élettartam – akár 15 000 óra

Prémium minőség

- Kiváló minőségű alumínium és valódi üveg

Különleges jellemzők

- Mozgásérzékelő, a kényelem és biztonság érdekében

Kiváló minőségű fényforrás

- Magas fénykibocsátás

Fénypontok

Hosszú élettartam – akár 15 000 óra



Ez a megbízható, kiváló minőségű LED-es lámpa akár 15 000 órán át világít. Nyugodt lehet, hogy évekig nem kell aggódnia a karbantartás miatt, miközben minden este gyönyörködhet a tökéletes kerti fényben.

Kiváló minőségű alumínium és valódi üveg



Ez a Philips lámpa kifejezetten kültérre készült. Strapabíró, hosszú élettartamú anyagainak köszönhetően éjről éjre megbízhatóan megvilágítja a kertet. Kiváló minőségű présöntésű alumíniumból és valódi üvegből készült.

Mozgásérzékelő, a kényelem és biztonság érdekében



A mozgásérzékelő gondoskodik arról, hogy hazatértekor Önt fény fogadja, vagy tudatja Önnel, ha valaki az Ön kertjében jár.

Magas fénykibocsátás

Tegye ragyogóvá otthonát kiváló minőségű lámpákkal

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fekete
- Anyag: Alumínium

Tartósság

- Névleges élettartam: 15 000 h

Környezetvédelem

- Disposal of the product: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- 5 év jótállás a LED modulra: Igen
- Állítható fejjű spotlámpa: Igen
- Ellenáll a pornak és a rozsdának: Igen
- Kétirányú fénysugár: Nem
- Alkonykapcsoló: Igen
- Teljesen időjárásálló: Igen
- Integrált LED: Igen
- Mozgásérzékelő: Igen
- Napenergia: Nem
- Központi elem: Nem

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve::
Kert és terasz
- Stílus: Kortárs
- Típus: Fali lámpák
- EyeComfort: Nem
- Extra funkciók: Vízálló

Energiafogyasztás

- Teljesítmény: 50 W

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,568 kg
- Magasság: 21 cm
- Hosszúság: 20 cm
- Szélesség: 6 cm

Szervíz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- A lámpa teljes fényárama: 5400
- Színhőmérséklet: 5000
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- Szabályozható fényerejű lámpatest:
Nem
- A mellékelt fényforrás
energiaosztálya: F
- IP-kód: IP65
- Védelmi osztály: I. osztály
- Cserélhető fényforrás: Nem
- A fényforrások száma: 1

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8720169365285
- Nettó tömeg: 0,57 kg
- Bruttó tömeg: 0,65 kg
- Magasság: 21,7 cm
- Hosszúság: 6,7 cm
- Szélesség: 20,4 cm



Kiadás dátuma:
2025-05-01
Verzió: 0.203

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com