

PHILIPS

Virona fali lámpatest
1,8 W

Napelemes kültéri világítás


2700 K

Fekete

Alkonyattól
hajnalig; Napelemes; Vízálló



8720169386815



Napelemes kerti lámpa, minden évszakra

A Philips Virona megbízható, hosszabb ideig működő napelemes lámpa, amely csökkenti az energiafelhasználást és támogatja a fenntarthatóságot.

Könnyű beállítás

- Nincs szükség kábelezésre

Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében

- Napenergia
- Hosszú élettartam – akár 15 000 óra

Korszerű LED-jelzőfény

- Kiváló minőségű LED-es lámpa

Prémium minőség

- Kiváló minőségű anyagok

Szabadtéri használatra

- IP44 – időjárásálló


Kiváló minőségű fényforrás

- Meleg fehér fény (2700 K)

Fénypontok

Nincs szükség kábelezésre

Ez a lámpa teljes egészében napenergiával működik, ezért nincs szükség kábelezésre, és könnyen el- és áthelyezhető bárhol a kertben vagy más kültéri helyen.

Napenergia

A Philips Solar lámpák a lehető legtöbbet használják fel a napból érkező energiából, hogy minél tovább tudjanak működni. Mivel nem fogyasztanak áramot, alacsonyabb lesz a villanyszámla, és a környezetvédelemhez is hozzájárulnak.

Hosszú élettartam – akár 15 000 óra

Ez a megbízható, kiváló minőségű LED-es lámpa akár 15 000 órán át világít. Nyugodt lehet, hogy évekig nem kell aggódnia a karbantartás miatt, miközben minden este gyönyörködhet a tökéletes kerti fényben.

Kiváló minőségű LED-es lámpa


Ezek a LED-es lámpák a Philips által kifejlesztett egyedülálló technológiát használják. Azonnal bekapcsolnak, és optimális fényáramot biztosítanak, amely kiemeli a kert élénk színeit.

Kiváló minőségű anyagok

A Philips kültéri lámpa kiváló minőségű anyagokból készült, pazar kivitelezéssel. Ez a robusztus termék bármilyen időjárásban ellenáll a rozsdásodásnak, így hosszú ideig tartó használatot biztosít.

IP44 – időjárásálló

Ezt a Philips kültéri lámpát kifejezetten párás kültéri környezetben való használatra terveztük, ezért szigorú teszteknek vetettük alá vízállósága biztosítása érdekében. IP44 besorolása azt jelenti, hogy védett a por és ráfröccsenő víz ellen, ezért ideális általános kültéri használatra.

Meleg fehér fény (2700 K)

Tudta-e, hogy a fehér fény különböző árnyalatait különböző színhőmérsékletekkel jelölik, amelyeket Kelvinben (K) mérnek? Az alacsonyabb színhőmérséklet meleg, kellemes fehér fényt, míg a magasabb színhőmérséklet hűvös, energikusabb fehér fényt jelent. Ez a 2700 K színhőmérsékletű lámpa meleg, megnyugtató fényt sugároz.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fekete
- Anyag: Műanyag

Tartósság

- Névleges élettartam: 15 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Ellenáll a pornak és a rozsdának: Igen
- Kétirányú fénysugár: Nem
- Alkonykapcsoló: Igen
- Teljesen időjárásálló: Igen
- Integrált LED: Igen
- Mozcásérzékelő: Nem
- Napenergia: Igen
- Központi elem: Nem

A fény jellemzői

- A fénysugár szöge: 110
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2700 K

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Kert, Patio
- Stílus: Kortárs
- Típus: Fali lámpák
- EyeComfort: Nem
- Extra funkciók: Alkonyattól pirkadatig, Napenergiával működő termékek, Vízálló

Energiafogyasztás

- Teljesítmény: 1,8

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,467 kg
- Teljes magasság: 120 mm
- Teljes hossz: 130 mm
- Teljes szélesség: 110 mm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- A lámpa teljes fényárama: 200
- Fényforrás típusa: LED
- Színhőmérséklet: Meleg fehér fény
- Hálózati tápellátás: DC 4
- Szabályozható fényerejű lámpatest: Nem
- IP-kód: IP44
- Védelmi osztály: III. osztály – Biztonságos törpefeszültségű
- Cserélhető fényforrás: Nem
- A fényforrások száma: 1

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kompatibilis operációs rendszerek: Nem alkalmazható
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8720169386815
- Nettó tömeg: 0,42 kg
- Bruttó tömeg: 0,49 kg
- Magasság: 13 cm
- Hosszúság: 14,2 cm
- Szélesség: 11,4 cm



Kiadás dátuma:
2026-07-04
Verzió: 0.360

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com