

PHILIPS

Edwina lábazati/
járdavilágítás 1,5 W

Kültéri lámpatestek

2700 K

Fekete

Alacsony feszültség;Vízálló



8720169386938



Egy kerti lámpa, amelyet bárhol azzonnal használhat, mindössze egy dugaljra van szüksége

A Philips GardenLink törpefeszültségű lámpatestek családja olyan kültéri lámpatesteket kínál, amelyeket Ön is könnyen és biztonságosan felszerelhet. Több lámpát egyetlen tápegységhez csatlakoztathat, és ezt egy normál konnektorba dughatja, később pedig könnyedén hozzáadhat további lámpákat, vagy átrendezheti őket, amikor csak szeretné. A kábelezés egyszerű, és a törpefeszültség nem veszélyezteti Önt, a gyermekeket és a háziállatokat sem.

Egyszerű használat

- Az összes GardenLink lámpatesttel és tartozékkal kompatibilis
- Könnyen telepíthető a Twist & Zár csatlakozóknak köszönhetően

Biztonságos használat

- Tökéletesen biztonságos, 24 V-os törpefeszültség

Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében

- Hosszú élettartam – akár 20 000 óra

Kiváló minőségű fényforrás

- Meleg fehér fény (2700 K)

Fénypontok

Az összes GardenLink lámpatesttel és tartozékkal kompatibilis

Mindegyik GardenLink lámpatest ugyanazzal a Twist & Lock csatlakozóval rendelkezik az egyszerű telepítés és csatlakoztatás érdekében. A lámpatesteket és a tartozékokat a kültéri megvilágítási igények változásával áthelyezheti, így kertje minden szegletét megvilágíthatja.

Könnyen telepíthető a Twist & Zár csatlakozóknak köszönhetően

A Twist & Lock csatlakozókkal a telepítés és csatlakoztatás gyerekjáték lesz. Egyszerűen csatlakoztassa a lámpákat, és máris élvezheti fényüket!

Tökéletesen biztonságos, 24 V-os törpefeszültség

A törpefeszültségű (24V) lámpákat biztonságosan telepítheti saját maga áramütés veszélye nélkül – nincs szükség villanyszerelőre.

Hosszú élettartam – akár 20 000 óra



Ez a megbízható, kiváló minőségű LED-es lámpa akár 20 000 órán át világít. Nyugodt lehet, mert évekig nem kell foglalkozni izzócserével, és minden este gyönyörködhet a tökéletes kerti fényben.

Meleg fehér fény (2700 K)



Tudta-e, hogy a fehér fény különböző árnyalatait különböző színhőmérsékletekkel jelölik, amelyeket Kelvinben (K) mérnek? Az alacsonyabb színhőmérséklet meleg, kellemes fehér fényt, míg a magasabb színhőmérséklet hűvös, energikusabb fehér fényt jelent. Ez a 2700 K színhőmérsékletű lámpa meleg, megnyugtató fényt sugároz.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fekete
- Anyag: Műanyag

Tartósság

- Névleges élettartam: 20 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Ellenáll a pornak és a rozsdának: Igen
- Kétirányú fénysugár: Nem
- Alkonykapcsoló: Nem
- Teljesen időjárásálló: Igen
- Integrált LED: Igen
- Mozgásérzékelő: Nem
- Napenergia: Nem
- Központi elem: Nem

A fény jellemzői

- A fénysugár szöge: 120
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2700 K

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve::
Kert, Patio
- Stílus: Kortárs
- Típus: Lábazati /járdavilágítás
- EyeComfort: Nem
- Extra funkciók: Törpefeszültség,
Vízálló

Energiafogyasztás

- Teljesítmény: 1,5

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,22 kg
- Teljes magasság: 300 mm
- Teljes hossz: 70 mm
- Teljes szélesség: 70 mm

Szervíz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- A lámpa teljes fényárama: 180
- Fényforrás típusa: LED
- Színhőmérséklet: Meleg fehér fény
- Hálózati tápellátás: DC 24
- Szabályozható fényerejű lámpatest:
Nem
- A mellékelt fényforrás
energiaosztálya: E
- IP-kód: IP44
- Védelmi osztály: III. osztály –
Biztonságos törpefeszültségű
- Cserélhető fényforrás: Nem
- A fényforrások száma: 1

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek
funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak:
Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem
alkalmazható

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8720169386938
- Nettó tömeg: 0,22 kg
- Bruttó tömeg: 0,3 kg
- Magasság: 32,2 cm
- Hosszúság: 10,2 cm
- Szélesség: 8 cm



Kiadás dátuma:
2026-05-30
Verzió: 0.406

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com