

# PHILIPS

## Projectline Batten


### LED lámpatest

Válasszon színhőmérsékletet a fali kapcsolóval – 3000K/6500K/4000K

Könnyen telepíthető a csatlakozóval; használja az alapértelmezett színhőmérsékletet: 3000K

30 cm

Akár 8 lámpatest csatlakoztatható



8720169510401



## Profi minőség az Ön projektjéhez

Energiatakarékos LED szabadonsugárzók, professzionális LED-ek különféle alkalmazásokhoz. A ProjectLine szabadonsugárzók segítenek takarékoskodni az energiával, és számos alkalmazási területhez ideálisak. A szabadonsugárzók új generációja mostantól lehetővé teszi, hogy a három előre meghatározott színhőmérséklet közül kiválasszassa a legmegfelelőbb színhőmérsékletet az adott napszaknak megfelelően. A szabadonsugárzó egyaránt rögzíthető falra (vízszintesen) és mennyezetre.

### Fenntartható választás

- Spóroljon az energiával a kapcsoló elfordításának pillanatától kezdve

### Válasszon kiváló minőségű fényt

- Megbízhat abban, amit a Philips csomagolása állít

### Tartósság

- Hosszú, akár 30 000 órás élettartam

# Fénypontok

## Energiatakarékos

Minden Philips energiatakarékos készülék energiát takarít meg attól a pillanattól kezdve, hogy elfordítja a kapcsolót. Élettartamuk alatt kevesebb kW-ot használnak el, így alacsonyabb áramszámlát eredményeznek. Az energiatakarékosság mértéke

lámpatípusonként és technológiánként eltérő.

## Megbízható minőség

A Philips betartja a lámpák teljesítményére vonatkozó ígéreteit. Megbízhat abban, amit a Philips csomagolása a hagyományos izzólámpákkal egyenértékű fényáramról, élettartamról és teljesítményről állít.

**Hosszú, akár 30 000 órás élettartam**  
A Philips LED-technológia akár 30 000 órás élettartamot biztosít.

# Műszaki adatok

## Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér
- Anyag: PVC
- Optikai búra/lencse bevonata: Opál
- Optikai búra/lencse anyaga: Polikarbonát

## Tartósság

- Környezeti hőmérséklet-tartomány: -20 – +40 °C

## További funkcióval/tartozékkal

- Integrált LED: Igen

## A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): >80
- Fényáram-tolerancia: +/-10%
- Színkód: 3000/4000/6500
- Állandó fénykibocsátás: Nem
- Korrelált színhőmérséklet (névleges): 3000, 4000, 6500
- Kezdeti színérték: (0.44, 0.40) SDCM≤6
- Cserélhető fényforrás: Nem
- Lámpatest fényeloszlása: 120°
- Fényáram: 400
- Maximális szabályozási szint: Nem alkalmazható
- Optikai anyag: Polikarbonát
- Az optika típusa: Sugárzási szög 120°
- Optimális teljesítményhez szükséges környezeti hőmérséklet: 25 °C
- Telített vörös (R9): <50
- Stroboszkóp hatás (SVM): 1,6
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 120
- Egységesített káprázási besorolás (CEN): 25

## Egyéb

- Különösen a következőre tervezve: Kert, Patio, Szálloda, Étterem
- Extra funkciók: ProjectLine, Vízálló

**Egyéb jellemzők**

- CE jelölés: Igen
- Megfelel az EU RoHS irányelvnek: Igen
- Fénybiológiai kockázat: Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
- Fénybiológiai kockázattal kapcsolatos adatok: 0,2 m

**Energiaellátás**

- Bemeneti feszültség: 220–240
- Induló áramlökés: 3,55
- Indulási idő: 0,111
- Teljesítménytényező (tört): 0.5

**Energiafogyasztás**

- Teljesítmény: 3,4
- Teljesítményfelvétel toleranciája: +/-10%

**A termék méretei és tömege**

- Teljes magasság: 32 mm
- Teljes hossz: 325 mm
- Teljes szélesség: 20 mm

**Szervíz**

- Jótállás: 2 év

**Műszaki adatok**

- Fényforrás típusa: LED
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: II. osztály – Kettős szigetelésű
- Kábel: -
- Csatlakoztatás: Hálózati csatlakozóaljzat
- Meghajtó meghibásodási aránya 35 000 óras átlagos hasznos élettartam esetén: 7,5
- Szabályozható: Nem
- Előtét mellékelve: Igen
- Rögzítőanyag: -
- Gyúlékonysági jelzés: Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
- Villogás (PstLM): 1
- Izzóhuzalos teszt: Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
- Hálózati frekvencia: 50 or 60
- Mech. behatások elleni védelem kódja: IK02 | 0,2 J standard
- Előtetegységek száma: 1 egység
- Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus): 284
- Véletlenszerű váltásra alkalmas: Igen

**A fényforrás**

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

**A következőket támogatja**

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

**Csomagolás mérete és tömege**

- EAN/UPC - termék: 8720169510401
- Nettó tömeg: 0,15 kg
- Bruttó tömeg: 0,19 kg
- Magasság: 3,2 cm
- Hosszúság: 57,5 cm
- Szélesség: 4 cm



Kiadás dátuma:  
2026-06-24  
Verzió: 0.229

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezenek alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)