

PHILIPS

1 m-es hosszabbító sín
lámpaszerelvényhez

Sínes lámpaszerelvények

Tartozék

Fehér

8721103040190



Úgy terveztük, hogy könnyedén telepíthető legyen és végtelen sok összekapcsolási lehetőséget biztosítson

A Philips EasyLink nagy feszültségű sínes világítási rendszer lehetővé teszi, hogy a kívánt lámpákat ott helyezze el a mennyezeten, ahol szeretné. Könnyedén felszerelhet különböző fényforrásokat és lámpatesteket egyetlen sínre, illetve eltávolíthatja őket, anélkül, hogy további áramforrásokra lenne szükség. Karcsú kialakítású, hogy beleolvadjon a környezetébe.

Különleges jellemzők

- Bármilyen enteriőrbe beleillik

Korlátlan lehetőségek

- Végtelen számú testreszabási lehetőség

Illessze belső teréhez.

- Karcsú, elegáns kialakítás

Anyag és felületkezelés

- Kiváló minőségű anyagok

Fénypontok

Bármilyen enteriőrbe beleillik

Ez a teljes mértékben funkcionális, ugyanakkor nagyon elegáns Philips spotlámpa megszépíti a környezetet a lakás bármely részén.

Végtelen számú testreszabási lehetőség




Élvezze a bővíthető, sínes világítás sokoldalúságát. Válassza ki az igényeinek legjobban megfelelő sínhosszúságot, tápegységet és lámpákat, a különböző világítótestek széles választékából.

Karcsú, elegáns kialakítás

A karcsú, 17 mm-es kialakítású lámpasínek remekül illeszkednek a környezetükbe, és harmonizálnak az otthon többi bútorával és stílusával, így szinte bármilyen berendezéshez tökéletes választást jelentenek.

Kiváló minőségű anyagok



Tartós és szép anyag a vonzó, hosszú távú befektetés érdekében.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér
- Anyag: Fém, Műanyag

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Tartozék elem: Nem
- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Nem
- Tartozék távvezérlő: Nem

A fény jellemzői

- Felfutási idő 60%-os fényáramig: 2

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Konyha, Hálószoba, Étkező, Garázs, Nappali, Iroda, Hall
- Stílus: Kortárs
- Típus: Sínes lámpaszerelvények

Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 8000 mA

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,376 kg
- Teljes magasság: 17 mm
- Teljes hossz: 1 000 mm
- Teljes szélesség: 33 mm

Szerviz

- Jótállás: 3 év

Műszaki adatok

- Fényforrás típusa: Nem alkalmazható
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- Szabályozható fényerejű lámpatest: Nem
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: I. osztályú – Földelt

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8721103040190
- Nettó tömeg: 0,38 kg
- Bruttó tömeg: 0,46 kg
- Magasság: 101,5 cm
- Hosszúság: 4,5 cm
- Szélesség: 3 cm



Kiadás dátuma:
2026-05-30
Verzió: 0.248

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com