

PHILIPS

Fényforrás 100 W
A60 E27

Okos LED

Teljes színskálájú intelligens
fényforrás

Akár 1521 lumen (2700K)

Egyszerű plug-and-play

Alkalmazással vagy hanggal
vezérelhető

8721103046611



Intelligens világítás a mindennapokhoz

Élvezze a teljesen személyre szabott világítási élményt otthonában ezzel a színes, intelligens fényforrással, amely több millió színben képes erős fényt biztosítani, valamint a fehér fény különböző árnyalatait, amelyek szabadon állíthatók a hideg, kékes fehértől a meleg, sárgás árnyalatokig. Használja a mély fényerő-szabályozás funkciót, amellyel bármilyen tevékenységhez ideális fényerőt állíthat be, akár könyvet olvas, akár filmet néz a kanapéről. Egyszerűen csatlakoztathatja az intelligens fényforrást a Wi-Fi-hez, és a WiZ alkalmazással vagy akár a hangjával is vezérelheti a nagyobb kényelem érdekében.

Intelligens szabályozás

- Okostelefonnal bárholnan vezérelhető.
- Okostelefonnal bárholnan vezérelhető
- Kézzel történő kezelés helyett hangvezérlés
- Minden eddiginél fényesebb
- Széles tartományú fényerő-szabályozás

Intelligens funkciók

- A világítás automatizálása ütemezéssel

Világítási módok

- Több millió szín és dinamikus világítási módok
- A melegtől a hideg fehérig állítható színhőmérséklet és előre programozott módok

Fénypontok

Vezérlés bárholnan




Okostelefonja segítségével bárholnan vezérelheti WiZ fényforrásait. Többé nem kell amiatt aggódnia, hogy égve felejtí a lámpákat, amikor elmegy otthonról. A WiZ alkalmazás iOS- és Android-rendszerre érhető el.

Vezérlés bárholnan



Íranyítsa eszközeit okostelefonjával, bármerre is jár. Nem kell aggódnia, ha bekapcsolva hagyta eszközeit, mielőtt elindult otthonról. A WiZ alkalmazás iOS és Android rendszerre is elérhető.

Kézzel történő kezelés helyett hangvezérlés




Vezérelje lámpáit csupán a hangja segítségével, engedélyezze könnyedén az integrációt a Google, Alexa eszközökkel, vagy adja hozzá az Ön Siri-gyorsbillentyűihez.

Minden eddiginél fényesebb



Standard A60 alakjával és E27-es foglalatba illő érintkezőjével legtöbb háztartási foglaltban használható, ám meglepően nagy, 1521 lumenesfényárammal rendelkezik

Széles tartományú fényerő-szabályozás



Érje el a tökéletes megvilágítást otthonában ezzel a fényerő-szabályozható okos fényforrással, melynek fényereje 100%-tól egészen 1%-ig állítható a hangulatának ésszerűen megválasztásával.

A világítás automatizálása ütemezéssel

A világítást napi vagy heti rutinjának megfelelően automatizálhatja. Beállíthatja, hogy a világítás felkapcsoljon, mire hazaér, illetve automatikusan kikapcsoljon, amikor nincs rá szükség.

Több millió szín és dinamikus világítási módok



Válasszon a több millió színből álló palettából, és teremtse fantasztikus hangulatot otthonában. Élvezze a környezetét csodás fénybe burkoló, dinamikus világítási effektusaink finom különbségeit.

A melegtől a hideg fehérig állítható színhőmérséklet és előre programozott módok



A hangulatának leginkább megfelelő környezet megteremtéséhez válasszon az energetizáló, hideg fehértől a lágy, meleg fehérig terjedő világítási módok közül, vagy egyszerűen használja az előre programozott üzemmódokat, például a Fókusz vagy a Relaxáció üzemmódot.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: A60
- Foglalat/fejelés: E27
- Technológia: Smart Wi-Fi
- Üveg típusa: Matt
- Dimmelhető: Igen

Fényforrás méretei

- Magasság: 12,2 cm
- Tömeg: 0,062 kg
- Szélesség: 6 cm

Tartósság

- Átlagos élettartam (2,7 óra/nap működéssel számolva): 15 év(ek)
- Lumen fényáram megmaradási tényező: 70%
- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Névleges élettartam: 15 000

További funkcióval/tartozékkal

- Integrált LED: Igen
- Napenergia: Nem
- Színhőmérsékletet változtató szabályozható fény: Nem

A fény jellemzői

- Színkonzisztencia: 6 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2200–6500 K
- Fényszín kategóriája: Színes
- Bekapcsolási idő: <0.5 s
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: Azonnali teljes fényerő
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 121,68

Egyéb

- EyeComfort: Igen

Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 70 mA

Csomagolási információk

- EAN: 8721103046611
- EOC: 872110304661100
- Termék megnevezése: PHI WFB 100W A60 E27 822-65 RGB 1PF/6

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.5
- Feszültség: AC 220–240 V
- Teljesítmény: 12,5 W
- Energiatakarékossági címke (EEL): E
- Energiafogyasztás kWh/1000 óra: 13

A termék méretei és tömege

- Hosszúság: 12,2 cm

Névleges teljesítményadatok

- Névleges élettartam: 15 000
- Névleges teljesítmény: 12.5 W

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Frekvencia: 50–60
- Fényforrás típusa: LED
- EPREL-regisztrációs szám: 2224719
- Fényárammérési referencia: Sphere

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Igen

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Meghatározott támogatási időszak: Minimum of 60 months after introduction date
- Kiegészítők maximális száma: 9999
- Kompatibilis operációs rendszerek: iOS, Android
- Kommunikációs protokoll: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Kompatibilitás más gyártók rendszereivel: Alexa, Google Home, Otthonos, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-gyorsbillentyűk
- Matter-funkciók: Harmadik féltől származó hubokon keresztül (Wi-Fi)

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8721103046611
- Nettó tömeg: 0,06 kg
- Bruttó tömeg: 0,11 kg
- Magasság: 16 cm
- Hosszúság: 7 cm
- Szélesség: 7 cm



Kiadás dátuma:
2026-07-04
Verzió: 0.442

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com