

PHILIPS

Filament fényforrás,
átlátszó 60 W A60 E27, 3
db

LED

2700 K

806 lm

15000 óra



8721103047441



Ragyogó LED világítás

A Philips LED fényforrások kiváló minőségű világítást biztosítanak hosszú élettartam és azonnali, jelentős energiamegtakarítás mellett.

Válasszon egyszerű alternatívát a régi fényforrásai helyébe

- A normál hagyományos izzólámpákhoz hasonló forma és méret

Teremtse meg az otthona számára megfelelő világítást

- Egyszerű LED mindennapos használatra

Fénypontok

A normál hagyományos izzólámpákhoz hasonló forma és méret



Gyönyörűen formált kialakítású és ismerős méretű, energiatakarékos, korszerű LED fényforrás. A normál hagyományos fényforrások tökéletes, tartós kialakítású, fenntartható változata. Brad, nézd meg újra ezt a szöveget. Nem hangzik jól.

Egyszerű LED mindennapos használatra

A Philips mindennapos használatra készült LED-je tökéletes fényforrás az Ön alapvető világítási szükségleteihez. A Philips LED-termékektől elvárható szép fényt és megbízható teljesítményt nyújtja megfizethető áron.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Nem irányított fényű fényforrás
- Foglalat/fejelés: E27
- Fényforrás kialakítása: Átlátszó
- Dimmelhető: Nem
- Fényforrás anyaga: Üveg

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 20 000
- Névleges élettartam: 15 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Integrált LED: Igen

A fény jellemzői

- A fénysugár szöge: 330
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2700 K
- Névleges fényáram: 806 lm
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 115

Egyéb

- EyeComfort: Nem

Csomagolási információk

- EAN: 8721103047441
- EOC: 872110304744100
- Termék megnevezése: LED classic 60W A60 E27 WW CL ND 3CT/4EC

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.51
- Feszültség: AC 220-240 V
- Teljesítmény: 60
- Energiatakarékosági címke (EEL): E
- Teljesítmény: 7
- Energiafogyasztás kWh/1000 óra: 7

A termék méretei és tömege

- Teljes magasság: 104 mm
- Teljes hossz: 104 mm
- Teljes szélesség: 60 mm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Frekvencia: 50-60
- Fényforrás típusa: LED
- EPREL-regisztrációs szám: 2136336

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kompatibilis operációs rendszerek: Nem alkalmazható
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8721103047441
- Nettó tömeg: 0,1 kg
- Bruttó tömeg: 0,15 kg
- Magasság: 12,2 cm
- Hosszúság: 6,7 cm
- Szélesség: 19,1 cm



Kiadás dátuma:
2026-07-01
Verzió: 0.243

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezen alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com