

PHILIPS

Filament, borostyánsárga
25 W G95 E27


LED

1800 K

270 lm

15000 óra

Fényerő-szabályozás



8721103049032



Dekorálja otthonát természetes fényekkel

Ez a dekoratív és funkcionális fényforrás elegáns, vintage kialakítású, látható spirális izzószállal rendelkezik, és nagy fényerejű, természetes fényt biztosít kiváló színvisszaadással. Kezdjen el máris energiát megtakarítani egy olyan fényforrással, amely 15 000 órán át tart.

Kiváló minőségű fényforrás

- Szemnyugtató hatású

Kiváló minőségű LED-es fényforrás, évtizedekig tartó világításra tervezve

- Fény, amely valódi színeket mutat

Látványra tervezve – be- és kikapcsolva is remekül néz ki

- Klasszikus üveg LED

Vintage kialakítás spirális filamenttel

- Ez egy szépségre és teljesítményre tervezett lámpa, vintage kialakítással és látható spirális filamenttel. Stílust és eleganciát kölcsönöz bármely helyiségnek, akár be, akár ki van kapcsolva a lámpa.

Nagy teljesítményű spirális, vékony filament

- A finom spirális filament növeli a fényforrás esztétikai vonzerejét. Hozzon létre meleg és barátságos légkört lágy és természetes fénnel, amely kiváló színvisszaadást biztosít CRI 90 mellett.

Fénypontok

Arra tervezve, hogy kíméletes legyen a szemmel



Egyértelmű tény, hogy az éles fény bántja a szemet. A túl fényes világítás szemkápráztató. Ha viszont túl lágy, akkor csak hunyorog az ember. Most

olyan lágy LED-megvilágítás érhető el, amely kíméli a szemet, és tökéletes hangulatot teremt az Ön otthonában.

Fény, amely valódi színeket mutat



Láthatja ruháinak valódi színeit, amikor kiválaszt egy ruhát a szekrényből – magabiztosan párosíthat egy piros ruhát és egy piros cipőt, és biztos lehet benne, hogy a színek tökéletesen illenek egymáshoz.

Átlátszó üveg forma

Tetszetős külső és kiszámítható teljesítmény. Klasszikus átlátszó üveg forma, amely a hagyományos izzók gyönyörűen ragyogó fényét bocsátja ki, így tökéletesen illik otthonába.

Vintage filament kialakítás

Nagy teljesítményű, vékony filament

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Nem irányított fényű gömb alakú
- Foglalat/fejelés: E27
- Fényforrás kialakítása: Borostyán
- Dimmelhető: Igen
- Fényforrás anyaga: Üveg

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 20 000
- Névleges élettartam: 15 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Integrált LED: Igen

A fény jellemzői

- A fénysugár szöge: 300
- Színvisszaadási index (CRI): 90
- Színhőmérséklet: 1800 K
- Névleges fényáram: 270 lm
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 87

Egyéb

- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort
- Extra funkciók: Dekoratív, Szabályozható

Csomagolási információk

- EAN: 8721103049032
- EOC: 872110304903200
- Termék megnevezése: LED G95 25W 1800K E27 Amber SP DIM 1PF/4

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.5
- Feszültség: AC 220-240 V
- Teljesítmény: 25
- Teljesítmény: 3,1
- Energiafogyasztás kWh/1000 óra: 4

A termék méretei és tömege

- Teljes magasság: 139 mm
- Teljes hossz: 139 mm
- Teljes szélesség: 95 mm

Szervíz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Frekvencia: 50-60
- Fényforrás típusa: LED

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kompatibilis operációs rendszerek: Nem alkalmazható
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8721103049032
- Nettó tömeg: 0,06 kg
- Bruttó tömeg: 0,11 kg
- Magasság: 15,2 cm
- Hosszúság: 13,1 cm
- Szélesség: 10,3 cm



Kiadás dátuma:
2026-07-11
Verzió: 0.199

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezen alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com