

PHILIPS

Valen mennyezeti
lámpatest, 22 W


Mennyezeti lámpák

2200–6500 K

Fekete

Szabályozható
fényerejű; távirányító; állítható
fehér; WarmGlow

8721103051059



Teremtse meg könnyedén a kívánt hangulatot

Néhány gombnyomás a távirányítón, és a Philips LED All-in-one mennyezeti lámpa a legnagyobb rugalmasságot és kényelmet nyújtja Önnek, amellyel könnyedén egyénivé teheti a fénybeállításokat. Kellemes világítás szemkímélő fénnel. Teremtse meg a kívánt hangulatot az Ön igényeit ismerő fénnel.

Kiváló minőségű fényforrás

- EyeComfort – szemkímélő világítás

Illessze belső teréhez.

- Rendkívül lapos kialakítás

Egyszerűen használható

- Könnyű beállítás

Vezérlőelem

- Tegye hangulatossá a pillanatot. A világítás a szabályozási funkciókkal tetszése szerint állítható (távirányító mellékelve).
- Állítható színhőmérséklet és fényerő

Fénypontok

EyeComfort – szemkímélő világítás



A rossz minőségű fény szemfáradást okozhat. Mivel időnk jelentős részét beltérben töltjük, otthonunk megfelelő megvilágítása fontosabb, mint valaha. Annak érdekében, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy termékeink megfelelnek az EyeComfort követelményeknek, olyan szigorú

teszteknek vetettük alá őket, mint a villanó, villogó, vakító fény, valamint a színvisszaadási vagy fényerő-szabályozási tesztek. Ez a Philips LED-es lámpatest teljes élettartama alatt kellemes fényt biztosít, így Ön több mint egy évtizeden át élvezheti az egyenletes fényminőséget, teljesítményt és színt.

Rendkívül lapos kialakítás

A karcsú, felületbe süllyesztett kialakítás ideális az alacsony mennyezetű helyiségekben.

Könnyű beállítás

Nincs több gond a telepítéssel. Egyszerűen csak fel kell akasztani vagy rögzíteni a falra vagy a mennyezetre, csatlakoztatni az áramforráshoz, és a lámpatest máris világításra kész.

Tegye hangulatossá a pillanatot. A világítás a szabályozási funkciókkal tetszése szerint állítható (távírányító mellékelve).

A könnyen kezelhető távirányítóval a hangulatnak megfelelő fényerőt állíthat be.

Állítható színhőmérséklet és fényerő

A színhőmérséklet és a fényerő állításával megváltoztathatja a helyiség hangulatát és légkörét, így a különféle tevékenységekhez igazíthatja a fényt.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Szabályozható: Igen

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fekete
- Anyag: Műanyag

Tartósság

- Átlagos élettartam (2,7 óra/nap működéssel számolva): 20 év(ek)
- Kapcsolási ciklusok száma: 20 000
- Névleges élettartam: 20 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Tartozék elem: Nem
- Távvezérlővel szabályozható: Igen
- Integrált LED: Igen
- Tartozék távvezérlő: Igen

A fény jellemzői

- Színkonzisztencia: 6 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2200–6500 K
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: 2
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 130 lm/W

Egyéb

- Stílus: Kortárs
- Típus: Mennyezeti lámpák
- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort
- Extra funkciók: Szabályozható, Távírányító, Színhőmérséklet szabályozható fehér, WarmGlow

Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 190 mA

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.5

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 1,5 kg
- Teljes magasság: 20 mm

Szervíz

- Jótállás: 5 év

Műszaki adatok

- Átmérő: 421 mm
- A lámpa teljes fényárama: 2900 (@2700K)
- Színhőmérséklet: 2200–6500 K
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- IP-kód: IP20 | Ujjak behatolása ellen védett
- Védelmi osztály: II. osztály – Kettős szigetelésű

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC – termék: 8721103051059
- Nettó tömeg: 1,25 kg
- Bruttó tömeg: 1,55 kg
- Magasság: 42,5 cm
- Hosszúság: 4,8 cm
- Szélesség: 42,5 cm



Kiadás dátuma:
2025-09-20
Verzió: 0.256

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com