

PHILIPS

Ventilátoros mennyezeti
lámpa 30(ventilátor)
+24(lámpa)W

Mennyezeti lámpák
ventilátorral

3000/4300/6500 K

Fehér

Távírányító

8721103057549



Dinamikus fény csendes, kellemes szellővel

A Philips ventilátoros mennyezeti LED-lámpa egyesíti a szabályozható, testreszabható fehér fényt a széles lapátú mennyezeti ventilátor kényelmével, amely kellően nagy légáramlást biztosít. A SceneSwitch fénybeállításokkal és a távirányítóval könnyedén megteremtheti a tökéletes hangulatot bármilyen helyiségben.

Egyszerűen használható

- Egész évben használható

Ambient light effect

- Erős és mégis kellemes fényű mennyezeti lámpa

Vezérlőelem

- A távirányító segítségével könnyedén vezérelheti a mennyezeti ventilátor és a lámpa minden funkcióját. Be- vagy kikapcsolhatja a lámpát vagy a ventilátort, választhat a három ventilátorsebesség közül, válthat a SceneSwitch fénybeállítások között, használja a zseblámpa funkciót, vagy beállíthatja az öt időzítés valamelyikét.

Fénypontok

Egész évben használható

A nyári és téli üzemmódoknak köszönhetően egész évben a legjobb beállításokkal keringetheti a levegőt a helyiségében.

Erős és mégis kellemes fényű mennyezeti lámpa

A Philips mennyezeti ventilátor és LED-lámpa erős és mégis kellemes fénnel világítja meg otthonod, amelyet a mellékelt távirányítóval vagy fali kapcsolóval vezérelhetsz.

Tartozék távirányító

A távirányítóval könnyen vezérelhető a mennyezeti ventilátor és a világítás összes funkciója. Be- és kikapcsolhatod a világítást vagy a ventilátort, választhatsz a három ventilátorsebesség közül, és végigjárhatod a SceneSwitch fénybeállításokat és az időzítőket.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér
- Anyag: Fém

Tartósság

- Átlagos élettartam (2,7 óra/nap működéssel számolva): 20 év(ek)
- Kapcsolási ciklusok száma: 20 000
- Névleges élettartam: 20 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Igen
- Tartozék távvezérlő: Igen

A fény jellemzői

- Színkonzisztencia: 6 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2700–4000–6500 K
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: 2
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 110 lm/W

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Hálószoba, Nappali, Étkező, Iroda
- Stílus: Kortárs
- Típus: Mennyezeti lámpák ventilátorral
- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort
- Extra funkciók: Távirányító

Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 260 mA
- Ventilátor áramlása: 7 650 m³/h
- Ventilátor hatékonysága: 255

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.9

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 4,2 kg
- Teljes magasság: 310 mm

Szerviz

- Jótállás: 5 év

Műszaki adatok

- Átmérő: 1 060 mm
- A lámpa teljes fényárama: 2650@4300K
- Színhőmérséklet: 3000/4300/6500
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- Szabályozható fényerejű lámpatest: Igen
- IP-kód: IP20 | Ujjak behatolása ellen védett
- Védelmi osztály: I. osztályú – Földelt



Kiadás dátuma:
2025-09-10
Verzió: 0.286

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com