

PHILIPS

Távírányítós mennyezeti
lámpa, 24 W


Mennyezeti lámpák

4000/6500/2700 K

Fekete

Szabályozható
fényerejű;távírányító;állítható
fehér

8721103057563



Teremtse meg könnyedén a kívánt hangulatot

Néhány gombnyomás a távírányítón, és a Philips LED All-in-one mennyezeti lámpa a legnagyobb rugalmasságot és kényelmet nyújtja Önnek, amellyel könnyedén egyénivé teheti a fénybeállításokat. Kellemes világítás szemkímélő fénnel. Teremtse meg a kívánt hangulatot az Ön igényeit ismerő fénnel.

Egyszerűen használható

- Könnyű beállítás

Fényhatás

- SceneSwitch színváltó
- Egyenletes fényeloszlás

Prémium minőség

- EyeComfort - a fény, amely megkönnyebbülést jelent a szemnek.

Vezérlőelem

- Kényelmes fényerő-szabályozás a többfokozatú dimmelési funkcióval (távírányító mellékelve)

Fénypontok

Könnyű beállítás

Nincs több gond a telepítéssel. Egyszerűen csak fel kell akasztani vagy rögzíteni a falra vagy a mennyezetre, csatlakoztatni az áramforráshoz, és a lámpatest máris világításra kész.

SceneSwitch színváltó

A SceneSwitch színváltóval az egész otthonát sajátos hangulatúvá teheti. Segít koncentrálni a hűvös nappali fény, termelékenyebb lesz a tevékenység a hideg fehér fényben, és jólesik a pihenés, ha meleg fehér fény veszi körül. Egy szó mint száz, a fogyasztók napi tevékenységeiknek megfelelően állíthatják be otthonuk világítását.

Egyenletes fényeloszlás

A fény egyenletesen világítja meg az egész szobát.

Eyecomfort

A rossz minőségű fény szemfáradást okozhat. Mivel időnk jelentős részét beltéren töltjük, otthonunk megfelelő megvilágítása fontosabb, mint valaha. Annak érdekében, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy termékeink megfelelnek az Eyecomfort követelményeknek, olyan szigorú teszteknek vetettük alá őket, mint a villanó, villogó, vakító fény, valamint a színvisszaadási vagy fényerő-szabályozási tesztek.

Kényelmes fényerő-szabályozás a többfokozatú dimmelési funkcióval (távírányító mellékelve)

Több fényerőszint közül választható ki a hangulatnak és a tevékenységnek legmegfelelőbb világítás.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fekete
- Anyag: Fém, Műanyag

Tartósság

- Átlagos élettartam (2,7 óra/nap működéssel számolva): 20 év(ek)
- Kapcsolási ciklusok száma: 15 000
- Névleges élettartam: 20 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Igen
- Tartozék távvezérlő: Igen

A fény jellemzői

- Színkonzisztencia: 6 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2700–4000–6500 K
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: 2
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 100

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Hálószoba, Étkező, Nappali
- Stílus: Kortárs
- Típus: Mennyezeti lámpák
- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort
- Extra funkciók: Szabályozható, Távírányító, Színhőmérséklet szabályozható fehér

Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 198 mA

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.5

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,84 kg
- Teljes magasság: 59 mm

Szervíz

- Jótállás: 5 év

Műszaki adatok

- Átmérő: 300 mm
- A lámpa teljes fényárama: 2400
- Fényforrás típusa: LED
- Színhőmérséklet: Állítható fehér fény
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- Szabályozható fényerejű lámpatest: Igen
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: I. osztályú – Földelt

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8721103057563
- Nettó tömeg: 0,84 kg
- Bruttó tömeg: 1,05 kg
- Magasság: 35 cm
- Hosszúság: 34,5 cm
- Szélesség: 8 cm



Kiadás dátuma:
2026-06-10
Verzió: 0.348

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com