

PHILIPS

Valen mennyezeti
lámpa, 16 W


Mennyezeti lámpák

2200–6500 K

Fekete

Szabályozható
fényerejű;távirányító;állítható
fehér;WarmGlow

8721103060761



Megfelelő fény minden igényhez – egyetlen érintéssel

A Philips Valen távirányítható mennyezeti lámpatestekkel a világítása alkalmazkodik az életéhez, nem pedig fordítva. Egyetlen kattintással átalakíthatja a teret – akár energizáló fényre van szükség a koncentrációhoz, akár meleg tónusokra a kikapcsolódáshoz. Az exkluzív, meleg tónusúra szabályozható világítási technológia gyertyafényhez hasonló meghitt hangulatot teremt a pihenéshez. Nincsenek bonyolult beállítások, nincs vesződés – csak zökkenőmentes, intuitív vezérlés a nap minden pillanatában. A távirányító tartozékként jár.

Meleg hangulatot teremt

- Halványításra melegedő technológia

Korlátlan lehetőségek

- Teljes rugalmasság a tökéletes hangulat megteremtéséhez

Sokoldalú világítás a nap bármelyik időpontjában

- Széles tartományú fényerő-szabályozás akár 1%-ig

8721103060761

Egyszerűen használható

- Könnyen felszerelhető

Vezérlőelem

- Egyszerűen kezelhető

Fénypontok

Halványításra melegedő technológia

A WarmGlow technológiának köszönhetően a fényerő csökkentésével a fény melegebb tónusúvá válik, akárcsak egy hagyományos izzólámpa esetében. A 2700 K színhőmérséklet akár 2200 K-re, a fényerő pedig 1%-ra csökkenthető, így meghitt, gyertyafényes hangulatot teremthet.

Teljes rugalmasság a tökéletes hangulat megteremtéséhez

Teremtse meg a kívánt hangulatot minden helyiségben és tevékenységhez könnyedén váltva az öt különböző beállítás –Éjszakai fény (2700 K), Lazítás (2200 K), Fényes (3000 K), Koncentráció (4000 K) és Feltöltődés (6500 K) – között.

Széles tartományú fényerő-szabályozás akár 1%-ig

Könnyedén megteremtheti a tökéletes hangulatot a fényerőt akár 1%-ra csökkentve – például filmnézéshez, alvásra készülődéshez vagy amikor halvány éjszakai fényre van szüksége.

Könnyen felszerelhető

Az egyszerű vezetékvezetésű csatlakozónak és a csavaros reteszelő mechanizmusnak köszönhetően a lámpatestek gyorsan telepíthetők speciális szerszámok és eljárások nélkül. A távirányító vagy fali kapcsoló könnyen rögzíthető a falra, így mindig kéznél van, amikor fel vagy le szeretné kapcsolni a lámpákat.

Egyszerűen kezelhető

Csak szerelje fel a Valen lámpákat ugyanúgy, mint a normál mennyezeti lámpákat, és kezdje el használni őket a távirányítóval vagy a fali kapcsolóval. Nincs párosítás, nincs mobilalkalmazás – nincs más dolga, mint kivenni a dobozból, beszerelni, és a távirányítóval vagy a fali kapcsolóval vezérelni. Egyetlen kattintással kiválaszthatja a kívánt fénybeállításokat vagy fényerőszintet. Ez a lámpa beépített memóriachippel rendelkezik, amely megjegyzi a legutóbbi fénybeállítást, így mindig megtarthatja kedvenc beállításait.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Dimmelhető: Igen

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fekete
- Anyag: Műanyag

Tartósság

- Átlagos élettartam (2,7 óra/nap működéssel számolva): 20 év(ek)
- Kapcsolási ciklusok száma: 20 000
- Névleges élettartam: 20 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Tartozék elem: Nem
- Távvezérlővel szabályozható: Igen
- Integrált LED: Igen
- Tartozék távvezérlő: Igen

A fény jellemzői

- Színkonzisztencia: 6 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2200–6500 K
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: 2
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 125

Egyéb

- Stílus: Kortárs
- Típus: Mennyezeti lámpák
- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort
- Extra funkciók: Szabályozható, Távirányító, Színhőmérséklet szabályozható fehér, WarmGlow

Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 140 mA

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.5

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,8 kg
- Teljes magasság: 24 mm

Szerviz

- Jótállás: 5 év

Műszaki adatok

- Átmérő: 291 mm
- A lámpa teljes fényárama: 2000 (@2700K)
- Fényforrás típusa: LED
- Színhőmérséklet: Állítható fehér fény
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: II. osztály – Kettős szigetelésű

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8721103060761
- Nettó tömeg: 0,68 kg
- Bruttó tömeg: 0,85 kg
- Magasság: 29,5 cm
- Hosszúság: 4,8 cm
- Szélesség: 29,5 cm



Kiadás dátuma:
2026-05-30
Verzió: 0.504

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com