

PHILIPS

LEDtube T5

LED

500 mm

3000 K

G5



8721103062949



Munkafelületek tartós, LED megvilágítása kiváló fényminőséggel

A Philips LED csövekre váltás gyors és egyszerű módja annak, hogy régi fénycsöveit modern és hatékony LED-technológiára cserélje. Ez a Philips LED cső tökéletes azokra a helyekre, ahol sok fényre van szükség.

Kiváló minőségű fényforrás

- Szemnyugtató hatású

Válasszon fenntartható megoldást

- Élvezze a LED-ek energiatakarékosságát a fényminőség áldozata nélkül. Azonnali több mint 40%-os energiamegtakarítás a meglévő fénycsövek cseréjével (2023 óta tiltja az EU szabályozása).

Válassza a régi fénycsövek egyszerű cseréjét

- Úgy tervezték és tesztelték, hogy a már létező elektromagnetikus előtétek széles skálájával működjön együtt.

Fénypontok

Arra tervezve, hogy kíméletes legyen a szemmel



Egyértelmű tény, hogy az éles fény bántja a szemet. A túl fényes világítás szemkápráztató. Ha viszont túl lágy, akkor csak hunyorog az ember. Most olyan lágy LED-megvilágítás érhető el, amely kíméli a szemet, és tökéletes hangulatot teremt az Ön otthonában.

Több mint 40% energiát takarít meg a régi fénycsövekhez képest
Kompatibilis az elektromagnetikus előtétetekkel

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: T5
- Foglalat/fejelés: G5
- Fényforrás kialakítása: Matt
- Dimmelhető: Nem
- Fényforrás anyaga: Üveg

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Névleges élettartam: 30 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Integrált LED: Igen

A fény jellemzői

- A fénysugár szöge: 190
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 3000 K
- Névleges fényáram: 820 lm
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 117

Egyéb

- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort

Csomagolási információk

- EAN: 8721103062949
- EOC: 872110306294900
- Termék megnevezése: LED T5 mini HF 7W G5 WH 1CT/12

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.5
- Feszültség: AC 17-70 V
- Teljesítmény: 7
- Energiafogyasztás kWh/1000 óra: 7

A termék méretei és tömege

- Teljes magasság: 531 mm
- Teljes hossz: 531,1 mm
- Teljes szélesség: 19 mm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Frekvencia: 30K-80
- Fényforrás típusa: LED
- Előtét-kompatibilitás: HF

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kompatibilis operációs rendszerek: Nem alkalmazható
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8721103062949
- Nettó tömeg: 0,07 kg
- Bruttó tömeg: 0,11 kg
- Magasság: 2,4 cm
- Hosszúság: 54,6 cm
- Szélesség: 3,1 cm



Kiadás dátuma:
2026-07-01
Verzió: 0.226

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezen alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com