

# PHILIPS

Moire mennyezeti  
lámpa, 17 W

Mennyezeti lámpák

2700 K

Fehér

8721103069016



## Kellemes LED-világítás szemkímélő fénnyel

A Philips LED lámpatestek a szem számára kellemes fényt bocsátanak ki

### Fényhatás

- Ez a mennyezeti lámpa az Interlaced Optics technológiát alkalmazza, amely okosan osztja el a fényt az általános világítási élmény javítása érdekében. A lámpa lencséje mikroméretű piramis alakú részekből áll, amely szétszórja és egyenletesen osztja el a fényt, így kímélve a szemet.

### Egyszerűen használható

- Gondtalan telepítés – nincs szükség kábelezésre.

### Fényhatás

- Egyenletes fényeloszlás

### Prémium minőség

- Könnyen tisztítható

# Fénypontok

## Interlaced Optics

Ez a mennyezeti lámpa az Interlaced Optics technológiát alkalmazza, amely okosan osztja el a fényt az általános világítási élmény javítása érdekében. A lámpa lencséje mikroméretű piramis alakú részekből áll, amely szétszórja és

egyenletesen osztja el a fényt, így kímélve a szemet.

## Könnyű beállítás Egyenletes fényeloszlás

A fény egyenletesen világítja meg az egész szobát.

## Könnyen tisztítható

Sima és egyszerűen használható anyagok, hogy otthona vonzó megjelenésű lehessen a padlótól a plafonig.

# Műszaki adatok

## General

- Kábel színe: szürke

## A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Dimmelhető: Nem

## Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér
- Anyag: Fém, Műanyag

## Tartósság

- Átlagos élettartam (2,7 óra/nap működéssel számolva): 15 év(ek)
- Kapcsolási ciklusok száma: 15 000
- Névleges élettartam: 15 000

## Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

## További funkcióval/tartozékkal

- Tartozék elem: Nem
- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Igen
- Tartozék távvezérlő: Nem

## A fény jellemzői

- Színkonzisztencia: 6 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2700 K
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: <2
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 100

## Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Konyha, Hálószoba, Étkező, Garázs, Otthoni iroda, Folyosó, Szálloda, Étterem
- Stílus: Kortárs
- Típus: Mennyezeti lámpák
- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort

## Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 142 mA

## Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.5

## A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,42 kg
- Magasság: 5 cm
- Teljes magasság: 50 mm

## Szerviz

- Jótállás: 5 év

## Műszaki adatok

- Átmérő: 320 mm
- A lámpa teljes fényárama: 1700
- Fényforrás típusa: LED
- Színhőmérséklet: Meleg fehér fény
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: I. osztályú – Földelt

#### A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

#### A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

#### Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8721103069016
- Nettó tömeg: 0,42 kg
- Bruttó tömeg: 0,6 kg
- Magasság: 35,4 cm
- Hosszúság: 35,4 cm
- Szélesség: 6,4 cm



Kiadás dátuma:  
2026-06-10  
Verzió: 0.227

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)