

# PHILIPS

Tyrl ventilátoros  
mennyezeti lámpa

Mennyezeti lámpák  
ventilátorral

2700–5500 K

Fehér

Dimmelhető; távirányító; állítható  
ó fehér

8721103095909



## Behúzható lapátos mennyezeti ventilátor dimmelhető LED- fényel

A Philips [Tyrl/Solr] behúzható lapátos, LED mennyezeti ventilátora világosabbá teszi otthoni tereit, miközben kellemes hűsítő légáramot biztosít. Hat ventilátorfokozat közül választhat, akár 150 m<sup>3</sup>/perc maximális légszállítással – mindig az otthoni tevékenységéhez igazítva. A kétoldalas ventilátorlapátok tartós rétegelt lemezből készültek, és több ezer üzemóra után sem deformálódnak. A lapátok egyszerű megfordításával megváltoztathatja a színt: fehérről világos fára, vagy feketéről sötét fára. Azonnal megváltoztathatja a hangulatot a finom dimmeléssel (akár 10%-ig) és a háromféle fehér fényel: meleg fehér (2700 K), hideg fehér (4000 K) és hideg nappali fény (5500 K). A továbbfejlesztett rádiófrekvenciás távirányítóval otthona bármely pontjáról kényelmesen vezérelheti a ventilátort és a LED-lámpát – nem szükséges a készülékre irányítania.

### **Prémium minőség**

- Csendes működés

### **Vezérlőelem**

- Intuitív távirányító
- Háromféle fehér fényárnyalattal szabályozható

**Tartósság**

- Erőteljes légáramlás
- Állítható ventilátorsebesség
- Kétféle légáramlási irány

**Biztonság és tartósság**

- Biztonságos és hosszú élettartamú

# Fénypontok

## Csendes működés

A halk DC-motor (<50 dB – halkabb, mint egy hűtő zúgása) nem zavarja meg az alvását, és nem vonja el a figyelmét, amikor koncentrálnia kell; a stabil mennyezeti rögzítés minimálisra csökkenti a kilengést.

## Intuitív távirányító

A továbbfejlesztett rádiófrekvenciás távirányítóval otthona bármely pontjáról könnyedén vezérelheti a LED-világítással ellátott mennyezeti ventilátort – nem szükséges közvetlenül a ventilátorra irányítani.

## Háromféle fehér fényárnyalattal szabályozható

Ezek a LED-világítással ellátott Philips mennyezeti ventilátorok 10%-ig dimmelhetőek; választhat meleg fehér fényt (3000 K), hideg fehér fényt (4300 K) vagy hideg nappali fényt (6500 K), így minden alkalomhoz megtalálhatja a megfelelő hangulatot.

## Erőteljes légáramlás

Mennyezeti ventilátorunk gyorsan és hatékonyan hűt a robusztus DC-motornak és az optimalizált lapátkialakításnak köszönhetően, amely erőteljes légáramlást biztosít.

## Állítható ventilátorsebesség

A Philips mennyezeti ventilátorok hat különböző sebességfokozatot kínálnak, így pontosan az adott tevékenységhez vagy évszakhoz igazíthatja a légáramlást.

## Kétféle légáramlási irány

A DC-motor előre- és hátrameneti légáramlást is lehetővé tesz, így egész évben használható: nyáron hűt, télen pedig segíti a meleg levegő keringetését.

## Biztonságos és hosszú élettartamú

Szerelje fel a LED-világítással ellátott Philips mennyezeti ventilátort, és élvezze a hosszú éveken át tartó biztonságos, gondtalan kényelmet; megfelel a nemzetközi biztonsági szabványoknak, így védelmet nyújt áramütés, tűz és a mindennapi igénybevétel ellen.

# Műszaki adatok

## A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Dimmelhető: Igen

## Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér
- Anyag: Fém, Műanyag

## Tartósság

- Átlagos élettartam (2,7 óra/nap működéssel számolva): 15 év(ek)
- Kapcsolási ciklusok száma: 15 000
- Névleges élettartam: 15 000

## Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

## További funkcióval/tartozékkal

- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Igen
- Tartozék távvezérlő: Igen

### A fény jellemzői

- Színkonzisztencia: 6 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2700-5500
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: <2
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 128

### Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Hálószoba, Nappali
- Stílus: Kortárs
- Típus: Mennyezeti lámpák ventilátorral
- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort
- Extra funkciók: Szabályozható, Távirányító, Színhőmérséklet szabályozható fehér

### Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 330 mA
- Ventilátor áramlása: 7 980 m<sup>3</sup>/h
- Ventilátor hatékonysága: 249

### Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.9

### A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 5,3 kg
- Teljes magasság: 38 mm

### Szerviz

- Jótállás: 5 év

### Műszaki adatok

- A lámpa teljes fényárama: 4500 @4000K
- Fényforrás típusa: LED
- Színhőmérséklet: Állítható fehér fény
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: I. osztályú – Földelt

### A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

### A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

### Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8721103095909
- Nettó tömeg: 5,3 kg
- Bruttó tömeg: 8,9 kg
- Magasság: 29,4 cm
- Hosszúság: 55,7 cm
- Szélesség: 55,7 cm



Kiadás dátuma:  
2026-06-03  
Verzió: 0.244

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)