

# PHILIPS

Olas ventilátoros  
mennyezeti lámpa 30 W  
(ventilátor) + 24 W (lámpa)

Mennyezeti lámpák  
ventilátorral

3000–6500 K

Fehér

Dimmelhető; többféle  
színhőmérséklet; távirányító; állít  
ható fehér

8721103095985



## Erőteljes, mégis csendes légáramlás állítható LED-fénnyel

A Philips Olas LED mennyezeti ventilátora egész nap és egész évben világosabbá, kényelmesebbé és stílusosabbá teszi az otthoni tereket. A fixen nyitott lapátok, a nagy légszállítás és a kétféle légáramlási irány egyenletes teljesítményt biztosít: nyáron gyorsan lehűti a helyiséget, télen pedig hatékonyan keringeti a levegőt. A suttogóan halk motor nem zavarja az alvását vagy a koncentrációját, a stabil mennyezeti rögzítés és a tökéletesen kiegyensúlyozott lapátok pedig minimálisra csökkentik a billegést – így biztonságban tartják, és megelőzik a mennyezeti repedések kialakulását. A lámpa maga a Philipstől megszokott kiváló fényminőséget és sokoldalú beállíthatóságot nyújt. Teremtsen tökéletes hangulatot minden pillanathoz: finom dimmeléssel (akár 5%-ig) és állítható fehér fénnyel a meleg fehértől (3000 K) a hideg nappali fényig (6500 K). A továbbfejlesztett rádiófrekvenciás távirányítóval otthona bármely pontjáról kényelmesen vezérelheti a ventilátort és a LED-lámpát – nem szükséges a készülékre irányítania.

### Prémium minőség

- Csendes működés

**Vezérlőelem**

- Zökkenőmentesen állítható hangulatvilágítás
- Intuitív távirányító

**Tartósság**

- Erőteljes légáramlás
- Állítható ventilátorsebesség
- Kétféle légáramlási irány

**Biztonság és tartósság**

- Biztonságos és stabil

# Fénypontok

## Csendes működés

A halk DC-motor (<50 dB – halkabb, mint egy hűtő zúgása) nem zavarja meg az alvását, és nem vonja el a figyelmét, amikor koncentrálnia kell; a stabil mennyezeti rögzítés minimálisra csökkenti a kilengést.

## Zökkenőmentesen állítható hangulatvilágítás

A LED-világítással ellátott Philips mennyezeti ventilátorok 5%-ig finoman dimmelhetőek és állítható fehér fényt kínálnak, a meleg fehértől (3000 K) a hideg nappali fényig (6500 K), így minden pillanathoz megteremtheti a tökéletes hangulatot.

## Intuitív távirányító

A továbbfejlesztett rádiófrekvenciás távirányítóval otthona bármely pontjáról könnyedén vezérelheti a LED-világítással ellátott mennyezeti ventilátort – nem szükséges közvetlenül a ventilátorra irányítani.

## Erőteljes légáramlás

Mennyezeti ventilátorunk gyorsan és hatékonyan hűt a robusztus DC-motornak és az optimalizált lapátkialakításnak köszönhetően, amely erőteljes légáramlást biztosít.

## Állítható ventilátorsebesség

A Philips mennyezeti ventilátorok hat különböző sebességfokozatot kínálnak, így pontosan az adott tevékenységhez vagy évszakhoz igazíthatja a légáramlást.

## Kétféle légáramlási irány

A DC-motor előre- és hátrameneti légáramlást is lehetővé tesz, így egész évben használható: nyáron hűt, télen pedig segíti a meleg levegő keringetését.

## Biztonságos és stabil

A stabil mennyezeti rögzítés és csapágyazás, valamint a tökéletesen kiegyensúlyozott lapátok minimálisra csökkentik a kilengést, növelik a biztonságot, és megelőzik a mennyezet repedését.

# Műszaki adatok

## A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Dimmelhető: Igen

## Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér
- Anyag: Fém

## Tartósság

- Átlagos élettartam (2,7 óra/nap működéssel számolva): 20 év(ek)
- Kapcsolási ciklusok száma: 20 000
- Névleges élettartam: 20 000

## Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

## További funkcióval/tartozékkal

- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Igen
- Tartozék távvezérlő: Igen

**A fény jellemzői**

- Színkonzisztencia: 6 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: <2
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 110

**Egyéb**

- Különösen a következőre tervezve:: Hálószoba, Nappali
- Stílus: Kortárs
- Típus: Mennyezeti lámpák ventilátorral
- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort
- Extra funkciók: Szabályozható, MultiColor Temperature, Távirányító, Színhőmérséklet szabályozható fehér

**Egyéb jellemzők**

- Lámpa áramerőssége: 260 mA
- Ventilátor áramlása: 7 650 m<sup>3</sup>/h
- Ventilátor hatékonysága: 255

**A termék méretei és tömege**

- Nettó tömeg: 4,2 kg
- Teljes magasság: 310 mm

**Szerviz**

- Jótállás: 5 év

**Műszaki adatok**

- Átmérő: 1 060 mm
- A lámpa teljes fényárama: 2650@4300K
- Fényforrás típusa: LED
- Színhőmérséklet: Állítható fehér fény
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: I. osztályú – Földelt

**A fényforrás**

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

**A következőket támogatja**

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

**Csomagolás mérete és tömege**

- EAN/UPC - termék: 8721103095985
- Nettó tömeg: 4,2 kg
- Bruttó tömeg: 5,7 kg
- Magasság: 24,9 cm
- Hosszúság: 55,4 cm
- Szélesség: 25,7 cm



Kiadás dátuma:  
2026-06-03  
Verzió: 0.202

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)