

PHILIPS

Civx ventilátoros
mennyezeti lámpa 32 W
(ventilátor) + 24 W (lámpa)

Mennyezeti lámpák
ventilátorral

3000/4300/6500 K

Fekete

Távírányító; SceneSwitch; állíthat
ó fehér

8721103103178



Csendes légáramlás meleg és hideg fehér fénybeállításokkal

A Philips [Velyx/Civx] behúzható lapátos, LED mennyezeti ventilátora világosabbá teszi otthoni tereit, miközben kellemes hűsítő légáramot biztosít. Hat ventilátorfokozat közül választhat, akár 150 m³/perc maximális légszállítással – mindig az otthoni tevékenységéhez igazítva. A kétoldalas ventilátorlapátok tartós rétegelt lemezből készültek, és több ezer üzemóra után sem deformálódnak. A lapátok egyszerű megfordításával megváltoztathatja a színt: fehérről világos fára, vagy feketéről sötét fára. Azonnal megváltoztathatja a hangulatot a finom dimmeléssel (akár 10%-ig) és a háromféle fehér fényel: meleg fehér (3000 K), hideg fehér (4500 K) és hideg nappali fény (6500 K). A továbbfejlesztett rádiófrekvenciás távirányítóval otthona bármely pontjáról kényelmesen vezérelheti a ventilátort és a LED-lámpát – nem szükséges a készülékre irányítania.

Egyszerűen használható

- Kétoldalas lapát

Vezérlőelem

- Háromféle fehér fényárnyalattal szabályozható

Tartósság

- Kétféle légáramlási irány
- Kellemes légáramlás

Biztonság és tartósság

- Megőrzi eredeti lapátformáját
- Biztonságos és hosszú élettartamú

Fénypontok

Kétoldalas lapát

Válasszon fehér és világos faárnyalatú, vagy fekete és sötét faárnyalatú lapátokat; a lapátok megfordításával azonnal megváltoztathatja a ventilátor színét.

Háromféle fehér fényárnyalattal szabályozható

Ezek a LED-világítással ellátott Philips mennyezeti ventilátorok 10%-ig dimmelhetőek; választhat meleg fehér fényt (3000 K), hideg fehér fényt (4300 K) vagy hideg nappali fényt (6500 K), így minden alkalomhoz megtalálhatja a megfelelő hangulatot.

Kétféle légáramlási irány

A DC-motor előre- és hátrameneti légáramlást is lehetővé tesz, így egész évben használható: nyáron hűt, télen pedig segíti a meleg levegő keringetését.

Kellemes légáramlás

Mennyezeti ventilátorunk gyorsan és hatékonyan hűt a robusztus DC-motornak és a percenkénti 170 m³ maximális légszállításnak köszönhetően.

Megőrzi eredeti lapátformáját

A lapátok tartós rétegelt lemezből készülnek, így hosszú használat után is megőrzik eredeti formájukat, és több ezer üzemóra után sem deformálódnak.

Biztonságos és hosszú élettartamú

Szerelje fel a LED-világítással ellátott Philips mennyezeti ventilátort, és élvezze a hosszú éveken át tartó biztonságos, gondtalan kényelmet; megfelel a nemzetközi biztonsági szabványoknak, így védelmet nyújt áramütés, tűz és a mindennapi igénybevétel ellen.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Dimmelhető: Igen

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fekete
- Anyag: Fém

Tartósság

- Átlagos élettartam (2,7 óra/nap működéssel számolva): 20 év(ek)
- Kapcsolási ciklusok száma: 20 000
- Névleges élettartam: 20 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Igen
- Tartozék távvezérlő: Igen

A fény jellemzői

- Színkonzisztencia: 6 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 3000-4300-6500 K
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: <2
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 104

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Hálószoba, Nappali
- Stílus: Kortárs
- Típus: Mennyezeti lámpák ventilátorral
- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort
- Extra funkciók: Távirányító, SceneSwitch, Színhőmérséklet szabályozható fehér

Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 260 mA
- Ventilátor áramlása: 10 200 m³/h
- Ventilátor hatékonysága: 318

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.9

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 4,3 kg
- Teljes magasság: 340 mm

Szerviz

- Jótállás: 5 év

Műszaki adatok

- Átmérő: 1 320 mm
- A lámpa teljes fényárama: 2500@4300K
- Fényforrás típusa: LED
- Színhőmérséklet: Állítható fehér (meleg fehér, természetes fehér és hideg fehér a kapcsolón)
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: I. osztályú – Földelt

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8721103103178
- Nettó tömeg: 4,3 kg
- Bruttó tömeg: 4,3 kg
- Magasság: 19,9 cm
- Hosszúság: 27,6 cm
- Szélesség: 65,5 cm



Kiadás dátuma:
2026-06-03
Verzió: 0.252

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com